



Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XB5R
Termék vagy alkatrész típusa	Antenna
Külső tokozat anyaga	Sötétszürke műanyag
Szerelési átmérő	22 mm
Fej típusa	Szabványos
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe	Fekete

Kiegészítő jellemzők

Tápáramkör típusa	AC
Betáplálási frekvencia	50 Hz
Jelzés típusa	Folytonos berregő, egyes hang
Noise level	90 dB 6,8 kHz 0,1 m +/- 10 %
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben	9000000 Pa -80 °C, távolság: 0,1 m
Magasság	29 mm
Szélesség	29 mm
Mélység	55 mm
Nettó súly	0,024 kg
Áramfelvétel	<= 18 mA
[Us] névleges betáplálási feszültség	230...240 V +/- 10 %

Környezet

Védőkezelés	TH kérésre
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-40...70 °C
Túlfeszültségi kategória	II. osztály megfelel IEC 60536
Elektromos sokk elleni védelem osztálya	II osztály megfelel IEC 60536
NEMA védettségi szint	NEMA 4X NEMA 13
Szabványok	IEC 60947-5-1/1991 IEC 60947-5-5 UL 508-CM JIS C 4520 IEC 60947-5-1/1991 IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-5 IEC 60947-1 JIS C8201-2-2 MSZ EN 60529 IEC 62262 IEC 50102
Terméktanúsítványok	UL listed[RETURN]CSA-Ex[RETURN]BV

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,4 cm
1. csomag szélessége	3,4 cm
1. csomag hossza	5,7 cm
1. csomag súlya	28,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S01
Egységek száma 2. csomagban	88
2. csomag magassága	15,0 cm
2. csomag szélessége	15,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	2,715 kg

Kínálat fenntarthatósága


Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Panel Cut-out for Buzzer


Connection by Screw Clamp Terminals



- (1) Diameter on finished panel or support
- (2) Ø22.5 mm recommended ($\text{Ø}22.3 \text{ }_0^{+0.4}$) / Ø0.89 in. recommended ($\text{Ø}0.88 \text{ in. }_0^{+0.016}$)

Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By screw clamp terminals or plug-in connector	40	1.57	30	1.18

Cabling of Annunciators



- (1) Supply
- (2) Intermittent
- (3) Continuous