

Planilha de Produto

Características

XBH1AA0R4

Medidor de painel digital, plástico, preto, Ø22, display LED vermelho de 4 dígitos, entrada 4...20 mA



Principal

Gama de produtos	Harmony XB5
Tipo de produto ou componente	Módulo de ecrã
Dígitos de apresentação	4 dígito(s) - 14 mm

Complementar

Tipo de visor	LED de 7 segmentos
Cor de exposição	Vermelho
Display projection	-999...9999
Precisão	+/- 0,15 % da gama de medição + 1 dígito
Tipo de saída de estado sólido	2 x potência MOSFET
Tensão de saída discreta	30 V CC
Corrente de saída discreta	0.5 A
Brilho	Fixado
Gama da entrada analógica	4...20 mA CC
Maximum voltage drop	6 V
Desvio de temperatura	50 ppm / ° C
Diâmetro de montagem	22,5 mm
Ligações - terminais	Terminais de mola, 1 x 0.2...1 mm² AWG 24...AWG 17)
Material da caixa	Plástico
Retardamento de chamas	UL94-V1
Binário de aperto	1.3 N.m +/- 0.2 N.m 11.5 lb.in +/- 1.8 lb.in
Largura	51,5 mm
Altura	29,5 mm
Profundidade	78,2 mm
Peso líquido	0,032 kg

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para operação	-20...60 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-20...85 °C
Resistência a vibrações	5 gn (f= 2...500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
Grau de protecção IP	IP65em conformidade com IEC 60529 painel frontal)
Normas	IEC 61326-1

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,0 cm
Package 1 Width	8,5 cm
Package 1 Length	13,0 cm
Package 1 Weight	67,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	62
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	4,687 kg


Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	 Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	 Sim
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------

Dimensões



- e: Espessura de aperto 1 a 6 mm
(1): Visualização lateral
(2): Visualização frontal

Montagem e distância de segurança

Recorte de painel para monitor digital

