



Principal

Nome abreviado do equipamento	XCSL
Tipo de quadro	Resistente à água caixa para interior/exterior À prova de poeira caixa para interior/exterior À prova de gelo/folha caixa para interior/exterior

Complementar

[In] corrente nominal	10 A
[Us] tensão de alimentação nominal	24 V DC
Actuador	Chave
Entrada de cabo	Entrada de condutas 1 13 mm
Operação dos contactos	Abertura lenta, ruptura antes do fecho
Tipo e composição dos contactos	1 NF 2 NA para escalonado
Profundidade	43,94 mm
Material do invólucro	metal
Altura	194,06 mm
Direção da instalação	Ligação electromagnética esquerda Fornecimento de actuadores direita
Posição de bloqueio por chave	Frontal
Descrição das opções de bloqueio	Com bloqueio do actuador, desbloqueio por fechadura de chave
Número de pólos	3
Tensão admissível	300 V AC
Piloto	LED laranja

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para operação	-25...70 °C
Índice de protecção IP	IP67
Grau de protecção NEMA	NEMA 1/2/3/4/12

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,200 cm
Package 1 Width	6,200 cm
Package 1 Length	28,000 cm
Package 1 Weight	948,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm

Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	7,952 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------