



Principal

Gama de produtos	Telemecanique Interruptores de segurança XCS
Tipo de produto ou componente	Interruptor de guarda
Nome do componente	XCSTR
Material	Plástico
Tipo de cabeça	Eixo de rotação da cabeça do torre
Isolamento	Duplo isolamento
Tipo de operador	Veio de 30 mm
Ligação eléctrica	Terminal
Tipo e composição dos contactos	1 NF + 1 NF + 1 NA
Operação dos contactos	Abertura lenta, ruptura antes do fecho
Capacidade de ligação de aperto	1 x 0,34...2 x 0,75 mm ² com ou sem extremidade de cabo
Entrada de cabo	2 entradas roscadas para M16 x 1,5
Número de pólos	3

Complementar

Diâmetro exterior do cabo	7...10 mm
Abertura positiva	Com contacto NC
Ângulo de disparo	5 °
Durabilidade mecânica	1000000 ciclos
Binário mínimo de disparo	0,1 N.m
Binário mínimo de abertura positiva	0,45 N.m
Velocidade de actuação mínima	0,1 m/s
Designação de código de contacto	B300, AC-15 (Ue = 120 V, Ie = 6 A)em conformidade com IEC 60947-5-1 B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 A)em conformidade com IEC 60947-5-1 Q300, DC-13 (Ue = 125 V, Ie = 0,2 A)em conformidade com IEC 60947-5-1 R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A)em conformidade com IEC 60947-5-1
[Ithe] corrente térmica convencional em isolamento	6 A
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	300 Vem conformidade com UL 508 300 Vem conformidade com CSA C22.2 No 14 400 V (graus de poluição 3)em conformidade com IEC 60947-1
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	4 kVem conformidade com IEC 60947-5-1
Maximum resistance across terminals	30 mOhmem conformidade com IEC 60947-5-4
Proteção contra curto-circuitos	6 A fusível do cartucho tipo gG (gl)
Nível de segurança	Pode atingir a categoria 4 com o sistema de monitorização apropriado e ligação correctaem conformidade com ISO 13849-1 Pode atingir PL = e com o sistema de monitorização apropriado e ligação correctaem conformidade com ISO 13849-1 Pode atingir SIL 3 com o sistema de monitorização apropriado e ligação correctaem conformidade com IEC 61508
Dados de fiabilidade de segurança	B10d = 5000000 valor dado para um tempo de vida de 20 anos limitado por desgaste mec. ou cont.
Material do quadro	Poliamida PA66, impregnada de fibra de vidro
Material da alavanca	Aço inoxidável
Largura	52 mm
Altura	117 mm
Profundidade	60 mm
Peso líquido	0,155 kg

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador, a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA, E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsabilável pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Ambiente

Normas	IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 CSA C22.2 No 14 IEC 60204-1 UL 508 EN 1088/ISO 14119 ISO 12100
Certificações de produtos	BG[RETURN]CSA[RETURN]UL
Tratamento de Proteção	TH TC
Temperatura do ar ambiente para operação	-25...70 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Resistência a vibrações	50 gn (f= 10...500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
Resistência ao choque	50 gn para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
Classe de protecção contra choques eléctricos	Classe IIem conformidade com IEC 61140
Grau de protecção IP	IP67 conforming to IEC 60529

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,000 cm
Package 1 Width	6,600 cm
Package 1 Length	12,400 cm
Package 1 Weight	184,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,736 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------