



Principal

Gama de produtos	Harmony XD2
Tipo de produto ou componente	Controlador joystick completo
Nome abreviado do equipamento	XD2
Diâmetro de montagem	30 mm
Material do aro	Metal cromado

Complementar

Informações de posição do operador	Todas as posições
Entalhe por direcção	1
Informações de direcção do operador	4 direcções
Tipo e composição dos contactos	1 A/F para acção encastrável
Proteção contra curto-circuitos	10 A gG (gl) Neozed fusível do cartuchoem conformidade com IEC 60947-5-1
Ligações - terminais	Terminais de abraçadeiras com parafusos cativos, 2 x 1,5 mm² com ou sem extremidade do cabo Terminais de abraçadeiras com parafusos cativos, 1 x 2,5 mm² com ou sem extremidade do cabo
Durabilidade elétrica	1000000 Ciclos, AC-15 a 230 V, taxa de produção <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C 1000000 Ciclos, AC-15 a 127 V, taxa de produção <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C 1000000 Ciclos, DC-13 a 24 V, taxa de produção <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C 1000000 Ciclos, DC-13 a 48 V, taxa de produção <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C 1000000 Ciclos, DC-13 a 120 V, taxa de produção <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C 1000000 ciclos, AC-15 a 48 V, taxa de produção <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
Designação de código de contacto	A600-Q600
Categoria de sobretensão	Classe Iem conformidade com IEC 61140
Durabilidade mecânica	1000000 ciclos
Centro de fixação	100 x 100 mm
Retorno	Para a posição 0
Altura	162 mm
Profundidade	91 mm
Peso líquido	0,315 kg

Ambiente

Normas	IEC 60947-5-1
Certificações de produtos	GL[RETURN]CSA[RETURN]DEMKO
Tratamento de Proteção	TC
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Temperatura do ar ambiente para operação	-25...70 °C
Resistência a vibrações	25 gn (f= 10...500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
Resistência ao choque	50 gnem conformidade com IEC 60068-2-27
Grau de protecção IP	IP65em conformidade com IEC 60529

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,8 cm
Package 1 Width	16,6 cm
Package 1 Length	9,8 cm
Package 1 Weight	362,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	4,166 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	 Sim
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------