



Principal

Gama de produtos	Telemecanique Identificação por radiofrequência XG
Tipo de produto ou componente	Caixa Ethernet de ligação
Nome abreviado do equipamento	XGSZ33
Número de canais	3
Protocolo da porta de comunicação	Modbus TCP/IP
Associated smart antenna	XGCS49 XGCS89
Ligação elétrica	1 ligador macho M12 4 pinos para fonte de alimentação codificação A) 3 conectores fêmea M12 5 pinos para estações XGCS codificação A) 1 conector M12 4 pinos para rede Ethernet codificação D)
[Us] tensão de alimentação nominal	24 V CC em conformidade com Tensão Extra Baixa de Protecção

Complementar

Classe de conformidade do barramento	A10
Limites de tensão da alimentação	19,2...29 V CC
Consumo de potência máximo em W	1 W
LED de estado	Actividade de rede Ethernet 1 LED verde) Alimentação ligada 1 LED verde) Detecção de colisões 1 LED vermelho) Falha 1 LED vermelho) Diagnósticos 1 LED amarelo)
Serviço de comunicação	Mensagens Modbus
Registo de palavras	1...123 palavras
Porta Ethernet	10BASE-T 100BASE-TX
Meio de suporte de transmissão	Cabo Ethernet
Taxa de transmissão	10/100 Mbit/s
Marcação	CE
Peso líquido	1,06 kg

Ambiente

Certificações de produtos	UL
Temperatura do ar ambiente para operação	0...70 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...85 °C
Humidade relativa	30...95 %
Índice de protecção IP	IP65
Filtro EMC	Filtro EMC Classe Bem conformidade com EN 55022 Filtro EMC de nível 3 em conformidade com IEC 61000

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,000 cm
Package 1 Width	17,200 cm
Package 1 Length	24,200 cm
Package 1 Weight	914,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	7,846 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Dimensões

Caixas de conexão




Diagrama de fiação

Conexões Ethernet

Soquete para cabeamento de antena inteligente




No. do pino	Sinal
1	Aterramento
2	+ 24 Vcc
3	0V
4	D0
5	D1

Soquete para cabeamento de fonte de alimentação




No. do pino	Sinal
1	+ 24 Vcc
2	+ 24 Vcc
3	0 Vcc
4	0 Vcc

Soquete para conexão Ethernet



Soquete para cabeamento Ethernet (conectores M12)



No. do pino	Sinal
1	TD +
2	TD-
3	RD+
4	RD-