



Egenskaber

[Us] forsyningsspænding	3.6 V nominal
Batteritype	Lithium integreret
Batterilevetid	13,6 År 2 frames/day 4,2 År 10 frames/day 2,3 år 20 frames/day
Antal indgange	4 dry contact
Elektrisk tilslutning	Kabel 2 m
Produktserie	Telemecanique Cloud connected sensor XIOT
Produkttype	Wireless transmitter
Webtjenester	Smartphone app Web server
Enhedens anvendelse	Connection to SCADA
Licenstype	Online client
Kommunikationsnetværk	Sigfox Europe
Transmission trigger	On change on one of the inputs 1 status frame per day
Max transmission frequency	6 frames/h 50 frames/day
Transmissionshastighed	100 bit/s
Montage	Med skruer
Højde	100 mm
Længde	45 mm
Bredde	50 mm
Vægt	0,216 kg
Radiofrekvens område	868 MHz
Radio strøm	14 dBm
Driftsafstand	<= 10000 m

Produktinformationer

Anvendes til	Pressure switch XMLA Pressure switch XMLB Pressure switch XMLC Pressure switch XMLD Limit switch XCM Limit switch XCKM Limit switch XCKL Limit switch XCKS Limit switch XCKJ Limit switch XCKN Limit switch XCKP Limit switch XCKT Limit switch XCKD
--------------	--

miljø

Direktiver	1999/5/EC - R&TTE direktiv
Produktcertificeringer	CE Sigfox ready
Standarder	EN 62368-1 EN 301-489-1 ETSI EN 300 220-2
Omgivelsestemperatur under drift	-25...70 °C
IP kapslingsklasse	IP66

Packing Units

Enhedstype forpakning 1	PCE
Antal enheder forpakning 1	1
Forpakning 1 vægt	325 g
Forpakning 1 højde	4,7 cm
Forpakning 1 bredde	12,1 cm
Forpakning 1 længde	21,9 cm

Offer Sustainability

REACH-regulering	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS) EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri	Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse	Ja
Cirkularitetsprofil	Oplysninger Om Udtjent Udstyr
WEEE	Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Distributors and Sales information_dk

Lagerkode	Ikke på lager
-----------	---------------