

XS1M08MB230

Sensor indutivo xs1 m8 - l50mm - inoxidável -
sn1mm - 24..240vacn dc - cable 2m



Principal

Gama de produtos	Telemecanique Sensores de proximidade indutivos XS
Nome da série	Função genérica
Tipo do sensor	Sensor de proximidade indutivo
Aplicação específica do produto	-
Nome do sensor	XS1
Design do sensor	M8 cilíndrico
Tamanho	50 mm
Tipo de corpo	Fixo
Material do quadro	Aço inoxidável
Tipo de sinal de saída	Discreto
Técnica de ligação	2 fios
[Sn] distância de detecção nominal	1 mm
Função de saída discreta	1 NF
Ligação elétrica	Cabo
Comprimento do cabo	2 m
[Us] tensão de alimentação nominal	24...210 V CC 24...240 V CA
Capacidade de comutação em mA	5 ... 100 mA
Grau de protecção IP	IP67

Complementar

Rosca ISO	M8 x 1
Face de detecção	Frontal
Aceitação de montagem encastrada do detector	Possibilidade de montagem encastrada
Material	Aço inoxidável
Material frontal	PPS
Tipo de circuito de saída	CA/CC
Composição de cabos	2 x 0,11 mm ²
Material de isolamento de fios	PvR
Frequência de comutação	<= 25 Hz CA <= 3000 Hz CC
Marcação	CE
Altura	8 mm
Comprimento	50 mm
Peso líquido	0,035 kg

Ambiente

Certificações de produtos	CSA[RETURN]UL[RETURN]CCC
Temperatura do ar ambiente para operação	-25...80 °C

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,000 cm
Package 1 Width	9,500 cm
Package 1 Length	4,200 cm
Package 1 Weight	60,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	22
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	1,688 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Perfil de Circularidade	 Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------