

XS608B1PBL2

Sensor indutivo xs6 m8 – c 50 mm – inoxidável
– sn 2,5 mm - 12..48 vcc - cabo 2 m



Principal

Gama de produtos	Telemecanique Sensores de proximidade indutivos XS
Nome da série	Função genérica
Tipo do sensor	Sensor de proximidade indutivo
Nome do sensor	XS6
Design do sensor	M8 cilíndrico
Tamanho	51 mm
Tipo de corpo	Fixo
Aceitação de montagem encastrada do detector	Possibilidade de montagem encastrada
Material	Aço inoxidável
Tipo de sinal de saída	Discreto
Técnica de ligação	3 fios
[Sn] distância de detecção nominal	2,5 mm
Função de saída discreta	1 NF
Tipo de circuito de saída	CC
Tipo de saída discreta	PNP
Ligação elétrica	Cabo
Comprimento do cabo	2 m
[Us] tensão de alimentação nominal	12...48 V CC com proteção da polaridade inversa
Capacidade de comutação em mA	<= 200 mA CC com protecção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Grau de protecção IP	IP67 conforming to IEC 60529

Complementar

Tipo de fio	M8 x 1
Face de detecção	Frontal
Material frontal	PPS
Material do quadro	Aço inoxidável 303
Faixa de detecção	> 0...2.5 mm
Zona de serviço	0...2 mm
Curso do diferencial	1...15% of Sr
Composição de cabos	3 x 0,11 mm ²
Material de isolamento de fios	PVC
LED de estado	Estado de saída 1 LED amarelo)
Limites de tensão da alimentação	10...58 V CC
Frequência de comutação	<= 2500 Hz
Maximum voltage drop	<2 V fechado)
Consumo de corrente	<= 10 mA sem carga
Maximum delay first up	10 ms
Maximum delay response	0,2 ms
Maximum delay recovery	0,2 ms
Marcação	CE
Comprimento roscado	42 mm

Comprimento	51 mm
Peso líquido	0,035 kg

Ambiente

Certificações de produtos	UL[RETURN]CSA
Temperatura do ar ambiente para operação	-25...70 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...85 °C
Resistência à vibração	25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
Resistência ao choque	50 gn para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,000 cm
Package 1 Width	11,000 cm
Package 1 Length	10,500 cm
Package 1 Weight	40,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	44
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,450 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Perfil de Circularidade	 Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Dimensões



Distâncias mínimas de montagem em mm

Lado a lado



e (1) 5 mm/0,20 pol.

≥

Face a face



e (2) 30 mm (1,18 pol.)

≥

Em frente a um objeto de metal



e (3) 8 mm/0,31 pol.

≥

Montagem



(1) Cabo flexível: 4 x diâmetro externo do cabo

Esquemas de fiação


PNP



BU: Azul
BN: Marrom
BK: Preto

Curvas de desempenho

Alvo de aço padrão (mm): 8x8x1



- (1) Pontos de detecção
- (2) Pontos de detecção (aproximação lateral do objeto)
- (y) Distância de detecção em mm