



Principal

Gama de produtos	Telemecanique Sensores de proximidade indutivos XS
Nome da série	Função genérica
Tipo do sensor	Sensor de proximidade indutivo
Aplicação específica do produto	-
Nome do sensor	XSD
Design do sensor	Forma de 80 x 80 x 40
Tamanho	40 mm
Tipo de corpo	Fixo
Material do quadro	Plástico
Tipo de sinal de saída	Analógico
Técnica de ligação	3 fios
[Sn] distância de detecção nominal	60 mm
Ligação elétrica	Terminais de abraçadeiras roscadas
[Us] tensão de alimentação nominal	24 V CC
Grau de protecção IP	IP67

Complementar

Face de detecção	Frontal
Aceitação de montagem encastrada do detector	Sem possibilidade de montagem encastrada
Material	Plástico
Material frontal	Plástico
Tipo de circuito de saída	CC
Gama da saída analógica	4...20 mA
Entrada de cabo	1 entrada roscadas para bucim Pg 13,5
Capacidade de comutação em mA	<= 20 mA
Marcação	CE
Profundidade	40 mm
Altura	100 mm
Largura	80 mm

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para operação	-25...70 °C
--	-------------

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,400 cm
Package 1 Width	8,800 cm
Package 1 Length	15,200 cm
Package 1 Weight	498,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	11

Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	5,822 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------