

XU5M18MB230

Telemecanique Sensors fotoelektrik sensör
- XU5 - cisimden yansım - Sn 0,4m -
24..240VAC/DC - kablo 2m



Ana

Ürün serisi	Telemecanique Fotoelektrik sensörler XU
Seri adı	Genel amaç tek mod
Elektronik sensör tipi	Fotoelektrik sensör
Sensör adı	XU5
Sensör tasarımı	Silindirik M18
Algılama sistemi	Cisimden yansımali
Malzeme	Metal
Görüş alanı tipi	Eksenel
Çıkış sinyalinin tipi	Gizli
Besleme devresi tipi	AC/DC
Kablolama tekniği	2 telli
Dijital çıkış fonksiyonu	1 NK
Elektrikli bağlantı	Kablo
Kablo uzunluğu	2 m
Ürüne özel uygulama	-
Emisyon	Kızılötesi cisimden yansımali
[Sn] nominal algılama mesafesi	0,4 m cisimden yansımali

Tamamlayıcı

Muhafaza malzemesi	Nikel kaplı piring
Lens malzemesi	PMMA
Maksimum algılama mesafesi	0,6 m
Çıkış tipi	Solid state
Eklenti çıkışı	Olmadan
Tel yalıtım malzemesi	PvR
Durum LED'i	1 LED (sarı) için çıkış durumu
[Us] nominal besleme gerilimi	24...240 V AC/DC
Besleme gerilimi limitleri	20...264 V AC/DC
Maksimum direnç	1,5 mA açık durum
MA cinsinden anahtarlama kapasitesi	10...200 mA (0,4 yüklü serilerde çabuk açılan sigorta ile kullanılmak üzere)
Anahtarlama frekansı	<= 25 Hz
Maksimum gerilim düşüşü	<6 V (kapalı durum)
Maksimum gecikme ilk yukarı	300 ms
Maksimum gecikme yanıtı	20 ms
Maksimum gecikme kurtarma	20 ms
Ayarlama	Hassasiyet ayarı
Çap	18 mm
Uzunluk	82 mm
Ürün ağırlığı	0,15 kg

Ortam

Ürün sertifikaları	CSA[RETURN]CE[RETURN]UL
Çalışma için ortam hava sıcaklığı	-25...55 °C
Depolama ortam koşulları	-40...70 °C
Titreşim direnci	7 gn, genlik = +/- 1,5 mm[Alan](f =[Alan]10...55 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
Darbe dayanımı	30 gn (süre = 11 ms) 'e uygunIEC 60068-2-27
IP koruma derecesi	IP67 çift yalıtım 'e uygunIEC 60529

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,2 cm
Package 1 Width	13,2 cm
Package 1 Length	9,5 cm
Package 1 Weight	134,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	22
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,25 kg


Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	 REACH Bildirisi
EU RoHS Direktifi	Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
Cıva içermez	Evet
RoHS muafiyet bilgileri	 Evet

Sözleşme garantisi


Garanti	18 months
---------	-----------

Dimensions



Wiring Schemes


2-wire AC or DC



BU : Blue
BN : Brown

Detection Curves

Diffuse System



1 : White 90%
2 : Grey 18%
Object 10 x 10 cm