



## Fő jellemzők

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Termékválaszték              | Telemecanique Photoelectric sensors XU      |
| Sorozatnév                   | Általános célú egymódú felhasználás         |
| Elektromos érzékelő típusa   | Fotoelektronikus érzékelő                   |
| Érzékelő neve                | XUB                                         |
| Érzékelő kivitel             | Hengeres M18                                |
| Detektálási rendszer         | Polarizált reflex                           |
| Anyag                        | Fém                                         |
| Látványtípus vonala          | 90° oldalsó                                 |
| Kimeneti jel típusa          | Diszkrét                                    |
| Tápáramkör típusa            | DC elkülönítetlen                           |
| Kábelezési technika          | 3-vezetékes                                 |
| Diszkrét kimenet típusa      | PNP                                         |
| Diszkrét kimeneti funkció    | 1 NC                                        |
| Villamos csatlakozás         | 1 csatlakozódugó M12, 4-lábú                |
| Termék specifikus alkalmazás | -                                           |
| Kibocsátás                   | Vörös polarizált reflex                     |
| Névleges érzékelési távolság | 2 m polarizált reflex need reflector XUZC50 |

## Kiegészítő jellemzők

|                                      |                                                                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szekrény anyaga                      | Nikkelbevonatú sárgaréz                                                                                |
| Lencse anyaga                        | PMMA                                                                                                   |
| Maximális érzékelési távolság        | 3 m polarizált reflex                                                                                  |
| Kimenet típusa                       | Félvezető                                                                                              |
| Kimeneti funkció szabályozás         | Könnyen vagy nehezen programozható                                                                     |
| Bővíthető kimenet                    | Riasztókimenettel                                                                                      |
| Kábelösszetétel                      | 5 x 0,34 mm <sup>2</sup>                                                                               |
| Drótszigetelési anyag                | PvR                                                                                                    |
| Kábel külső átmérője                 | 6 mm                                                                                                   |
| LED állapota                         | 1 LED (sárga) esetén kimeneti állapot és illesztési segédeszköz<br>1 LED (vörös) esetén stabilitásvevő |
| [Us] névleges betáplálási feszültség | 12...24 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem                        |
| Betáplálási feszültség korlátok      | 10...38 V DC elkülönítetlen                                                                            |
| Kapcsolási kapacitás mA-ban          | <= 100 mA (túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem)                                                   |
| Kapcsolási frekvencia                | <= 500 Hz                                                                                              |
| Feszültségledobás                    | <1,5 V (zárt állapot)                                                                                  |
| Áramfelvétel                         | <= 50 mA névleges                                                                                      |
| Maximum delay first up               | 15 ms                                                                                                  |
| Maximum delay response               | 1 ms                                                                                                   |
| Maximum delay recovery               | 1 ms                                                                                                   |
| Beszabályozás                        | Érzékenység beállítása potenciométerrel                                                                |
| Átmérő                               | 18 mm                                                                                                  |
| Mélység                              | 44 mm                                                                                                  |
| Magasság                             | 99 mm                                                                                                  |
| Hosszúság                            | 76 mm                                                                                                  |

|                  |            |
|------------------|------------|
| Szélesség        | 45 mm      |
| Nettó súly       | 0,05 kg    |
| Készlet tartalma | Adó + vevő |

## Környezet

|                                               |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terméktanúsítványok                           | CE[RETURN]UL-Aex[RETURN]CSA-Ex                                                                           |
| A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | -25...55 °C                                                                                              |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz   | -40...70 °C                                                                                              |
| Rezgési ellenállás                            | 7 mm (f = 10...55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6                                                             |
| Ütésállóság                                   | 22 gn (időtartam = 11 ms) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek                                            |
| IP védettségi szint                           | IP68 megfelel MSZ EN 60529<br>IP66 megfelel MSZ EN 60529<br>IP69K kettős szigetelés megfelel DIN 40050-9 |

## Csomagolási egység

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE      |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1        |
| 1. csomag magassága                  | 6,6 cm   |
| 1. csomag szélessége                 | 9,4 cm   |
| 1. csomag hossza                     | 4,2 cm   |
| 1. csomag súlya                      | 54,0 g   |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S01      |
| Egységek száma 2. csomagban          | 22       |
| 2. csomag magassága                  | 15,0 cm  |
| 2. csomag szélessége                 | 15,0 cm  |
| 2. csomag hossza                     | 40,0 cm  |
| 2. csomag súlya                      | 1,383 kg |

## Kínálat fenntarthatósága

|                               |                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot      | Green Premium termék                                                                                  |
| REACH rendelet                |  REACH Nyilatkozat |
| EU RoHS irányelv              | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)                               |
| Higanymentes                  | Igen                                                                                                  |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  Igen              |


## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

---


Dimensions

---




## Wiring Schemes

### M12 Connector



- 1 : (+)
- 3 : (-)
- 4 : OUT/Output


### PNP Outputs



---

Detection Curves

---



(Y) Ø of beam  
With reflector XU5C50