



Fő jellemzők

Termékválaszték	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Sorozatnév	Általános célú egymódú felhasználás
Elektromos érzékelő típusa	Fotoelektronikus érzékelő adókészülék
Érzékelő neve	XUK
Érzékelő kivitel	Kompakt 50 x 50
Detektálási rendszer	Átmenő sugárnyaláb
Anyag	Műanyag
Tápáramkör típusa	AC SELV
Kábelezési technika	2-vezetékes
Villamos csatlakozás	Kábel
Kábelhossz	10 m
Termék specifikus alkalmazás	-
Kibocsátás	Infravörös átmenő sugárnyaláb
Névleges érzékelési távolság	30 m need a receiver
Drótszigetelési anyag	PVC
[Us] névleges betáplálási feszültség	24...240 V AC SELV
Kapcsolási kapacitás mA-ban	3 A (cos φ = 1 0,5 millió ciklusra mp-kénti 1 üzemi ciklus mellett 250 V-on)

Kiegészítő jellemzők

Szekrény anyaga	PBT
Lencse anyaga	PMMA
Maximális érzékelési távolság	45 m
Bemenetbővítés	Tesztelés adás megszakítással
LED állapota	Táp bekapcsolva és tanulás: 1 LED (zöld)
Betáplálási feszültség korlátok	20...264 V AC SELV
Kapcsolási frekvencia	$\leq$ 250 Hz
Feszültségledobás	$<1,5$ V (zárt állapot)
Áramfelvétel	$\leq$ 35 mA névleges
Maximum delay first up	60 ms
Maximum delay response	25 ms
Maximum delay recovery	25 ms
Beszabályozás	Érzékenységi állítása nélkül
Mélység	18 mm
Magasság	50 mm
Szélesség	50 mm

Környezet

Terméktanúsítványok	CE[RETURN]CSA-Ex[RETURN]UL-Aex
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Rezgési ellenállás	7 mm, amplitúdó = $\pm$ 1,5 mm (f = 10...55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság	35 gn (időtartam = 11 ms) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
IP védettségi szint	IP66 megfelel MSZ EN 60529

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,0 cm
1. csomag szélessége	13,0 cm
1. csomag hossza	13,0 cm
1. csomag súlya	517,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	15 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	5,352 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 3. csomagban	160
3. csomag magassága	105 cm
3. csomag szélessége	60 cm
3. csomag hossza	80 cm
3. csomag súlya	91,22 kg


Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Dimensions



Wiring Schemes

Thru-beam Transmitter AC/DC



BN : Brown
BU : Blue

Detection Curves

