

XUVE04M3KSNM8

Garfo etiqueta sensor fotoelétrico 40x3 -
12..24 v dc - npnparanpn no/nc m8 conectado



Principal

Gama de produtos	Telemecanique Sensores fotoelétricos XU
Nome da série	Embalagem da aplicação
Tipo de sensor electrónico	Sensor fotoelétrico
Nome do sensor	XUV
Design do sensor	Derivação
Sistema de detecção	Feixe fotoelétrico
Emissão	Infravermelhos
Tipo de definição	Sem
Largura passagem	3 mm
Profundidade de passagem	40 mm
Material	PA (poliamida) 12
Tipo do circuito de alimentação	CC
Técnica de ligação	4 fios
Tipo de saída discreta	PNP e NPN
Função de saída discreta	2 NA/NF programável
Ligação elétrica	1 ligador macho M8, 4 pinos
Aplicação específica do produto	Detecção de etiquetas
[Sn] distância de detecção nominal	3 mm feixe fotoelétrico

Complementar

Configuração	Potenciômetro numérico
Material do quadro	Poliamida
Material da lente	PC
Precisão	+/- 0.05 mm a 150 m/min
Minimum label length	2 mm
Minimum distance between labels	2 mm
Maximum passing speed of object	200 m/min
Tipo de sinal de saída	Discreto
Tipo de saída	Estado sólido
LED de estado	Estado de saída 1 LED amarelo) Modo de ajuste e bloqueio de teclado 1 LED vermelho)
[Us] tensão de alimentação nominal	12...24 V CC com proteção da polaridade inversa
Limites de tensão da alimentação	10...30 V CC
Capacidade de comutação em mA	<= 100 mA protecção contra sobrecargas e curtos-circuitos)
Frequência de comutação	<= 10 kHz
Maximum voltage drop	<2 V estado fechado)
Maximum delay first up	30 ms
Maximum delay response	0,1 ms
Maximum delay recovery	0,1 ms
Profundidade	64 mm
Altura	25 mm
Largura	10 mm
Peso líquido	0,035 kg

Ambiente

Certificações de produtos	CE[RETURN]cULus
Temperatura do ar ambiente para operação	-20...60 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-30...80 °C
Resistência à vibração	7 gn, amplitude = +/- 1,5 mm (f = 10...55 Hz) em conformidade com IEC 60068-2-6
Resistência ao choque	30 gn (duração = 11 ms) em conformidade com IEC 60068-2-27
Grau de proteção IP	IP65 em conformidade com IEC 60529

Unidades de Embalagem


Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,100 cm
Package 1 Width	6,500 cm
Package 1 Length	9,500 cm
Package 1 Weight	33,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	15 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	1,001 kg

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim


Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------



Esquemas de fiação

Conector



- 1: BN: marrom
- 2: WH: branco
- 3: BU: azul
- 4: BK: preto

Função PNP e NPN

