



Fő jellemzők

Termékválaszték	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Sorozatnév	Application ???
Elektromos érzékelő típusa	Fotoelektronikus érzékelő
Érzékelő neve	XUY
Érzékelő kivitel	Elágazás
Detektálási rendszer	Átmenő sugárnyaláb
Kibocsátás	Infravörös, folytonos
Átvezetés szélessége	2 mm
Átvezetés mélysége	40 mm
Anyag	Fém
Tápáramkör típusa	DC elkülönítetlen
Kábelezési technika	4-vezetékes
Diszkrét kimenet típusa	PNP/NPN
Villamos csatlakozás	1 csatlakozódugó M8, 4-lábú
Termék specifikus alkalmazás	Control of tools travel Detection on a labelling machine Lateral shift control of a belt Detection of sheets overlapping Lift cage position control Detection of marks on a translucent film
[Sn] névleges érzékelési távolság	2 mm

Kiegészítő jellemzők

Szekrény anyaga	Erős festett alumínium ház
Kimeneti jel típusa	Diszkrét
Kimenet típusa	Félvezető
[Us] névleges betáplálási feszültség	12...24 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
Betáplálási feszültség korlátok	10...30 V DC elkülönítetlen
Kapcsolási kapacitás mA-ban	100 mA (túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem)
Kapcsolási frekvencia	10 kHz
Feszültségledobás	<1 V -10 mA (zárt állapot) <2 V -100 mA (zárt állapot)
Áramfelvétel	40 mA névleges
Time response	30 µs
Késleltetett helyreállítás	30 µs
Mélység	12 mm
Hosszúság	60 mm
Szélesség	40 mm

Környezet

Terméktanúsítványok	cULus 508[RETURN]CE
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-20...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-20...80 °C
Környezeti fénnel szembeni immunitás	3000 Lux izzófény 3000 lux természetes fény az optikai tengelyre 5°
IP védettség szint	IP65 megfelel MSZ EN 60529

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,400 cm
1. csomag szélessége	7,400 cm
1.csomag hossza	13,000 cm
1. csomag súlya	55,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S01
Egységek száma 2. csomagban	15
2.csomag magassága	15,000 cm
2. csomag szélessége	15,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	996,000 g

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------