

XVBC34

GÖSTERGE BANKASI LENSİ 250V 10W +SEÇENEKLER



Ana

Ürün serisi	Harmony XVB Universal
Ürün ya da bileşen tipi	Gösterge bankası
Gösterge ışığı veya gösterge bankası birimi tipi	Işıklı birim
Sinyalleme tipi	Sabit
Montaj çapı	70 mm
Bileşen adı	XVBC
Malzeme	Polikarbonat
Işık kaynağı	Ampul dahil değil, kırmızı
Ampul tipi	Akkorile BA 15d taban Korumalı LED
[Us] nominal besleme gerilimi	<= 250 V

Tamamlayıcı

Montaj stili	Müşteri tarafından takılır, 5 birime kadar
W cinsinden maksimum güç kaybı	7 W
Bağlantılar - terminaller	Vida kelepçesi terminalleri, <= 1 x 1,5 mm ² Kablo uçu
[Ui] nominal yalıtım voltajı	250 V 'e uygunIEC 60947-1
Nominal gerilim limiti	0,85...1,1 Un 'e uygunIEC 60947-5-1
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	4 kV 'e uygunIEC 60947-1
CAD genel genişliği	70 mm
CAD genel yüksekliği	63 mm
CAD genel derinliği	70 mm

Ortam

Kirlenme derecesi	2
Ürün sertifikaları	CCC[RETURN]EAC[RETURN]CSA C22-2 No 14[RETURN]UL 508
Standartlar	EN/IEC 60947-5-1
Koruyucu bakım	TC
Depolama ortam koşulları	-40...70 °C
Çalışma için ortam hava sıcaklığı	-25...50 °C: LED -25...70 °C: akkor
Elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı	Sınıf I destek borusu üzerinde 'e uygunIEC 61140 Sınıf II taban birimi üstünde 'e uygunIEC 61140
IP koruma derecesi	IP65 sabitleme tabanı XVBZ0 üzerinde. 'e uygunIEC 60529 IP66 taban birimi üstünde 'e uygunIEC 60529
NEMA koruma derecesi	Type 4X 'e uygunUL (iç mekan)

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,500 cm
Package 1 Width	10,000 cm
Package 1 Length	10,000 cm
Package 1 Weight	136,000 g

Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	36
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,597 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	288
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	52,508 kg

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	 REACH Bildirisi
EU RoHS Direktifi	Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	 Çin RoHS Beyanı
RoHS muafiyet bilgileri	 Evet
Çevre Beyanı	 Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili	Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.


Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Indicator Bank without “Flash” Discharge Tube Unit

Dimensions

Below drawing shows the minimum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get b dimension.




- (1) Base unit XVBC21, to be ordered separately
- (2) Illuminated or audible signalling unit
- (3) Cover (supplied with XVBC21 base unit)

Number of illuminated or audible signalling units (no “flash”)	b in mm	b in in.
1	138	5.43
2	201	7.91
3	264	10.39
4	327	12.87
5	390	15.35

Indicator Bank with “Flash” Discharge Tube Unit

Dimensions

Below drawing shows the minimum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get b dimension.



- (1) Base unit XVBC07, to be ordered separately
- (2) Illuminated or audible signalling unit
- (3) “Flash” unit, to be ordered separately

Number of illuminated or audible signalling units other than "flash" tube	b in mm	b in in.
1	295	11.61
2	358	14.09
3	421	16.57
4	484	19.06