



Principal

Gama de produtos	Harmony XVB Universal
Tipo de produto ou componente	Indicador luminoso completo
Tipo de unid. da bateria de indicadores luminosos/indicadores	Unidade base fixação directa ou por tubos Unidade iluminada
Tipo de sinalização	A piscar
Diâmetro de montagem	70 mm
Nome do componente	XVBL
Material	Poliamida reforçada com vidro: unidade base Policarbonato: unidade iluminada
Fonte de luz	Tubo de descarga flash integral, vermelho
Tipo de lâmpada	Lâmpada de flash
[Us] tensão de alimentação nominal	24 V CA / CC

Complementar

Ligações - terminais	Terminais de abraçadeiras roscadas, $\leq 1 \times 1,5 \text{ mm}^2$ com extremidade do cabo
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	250 Vem conformidade com IEC 60947-1
Limite de tensão nominal	0,85 ... 1,1 Unem conformidade com IEC 60947-5-1
Consumo de corrente	$< 1300 \text{ mA CA}$ $< 850 \text{ mA CC}$
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	4 kVem conformidade com IEC 60947-1
Energia do flash	10 J
Frequência da intermitência	1 Hz
Largura total CAD	70 mm
Altura total CAD	232 mm
Profundidade total CAD	70 mm
Descrição de terminais ISO nº 1	(GND)GROUND (COM-1)PW
Peso líquido	0,45 kg

Ambiente

Certificações de produtos	CCC[RETURN]EAC[RETURN]CSA C22-2, N.º 14[RETURN]UL 508
Normas	IEC 60947-5-1
Tratamento de Proteção	TC
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Classe de protecção contra choques eléctricos	Classe I em tubo de suporteem conformidade com IEC 61140 Classe II na unidade baseem conformidade com IEC 61140
Grau de proteção IP	IP65 na base de fixação XVBZ0,em conformidade com IEC 60529 IP66 na unidade baseem conformidade com IEC 60529
Grau de proteção NEMA	Type 4Xem conformidade com UL interior)

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	25,3 cm
Package 1 Width	9,0 cm
Package 1 Length	9,0 cm
Package 1 Weight	464,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	5,976 kg

Sustentabilidade da oferta


Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	 Sim
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Sinalizador iluminado com unidade de tubo de descarga "intermitente"

Dimensões



Sinalizador iluminado

Diagrama de fiação

