

XVC1B3HK

Harmony XVC monolitikus Ø100 fényoszlop,
1 piros 1 narancs 1 zöld folyamatos/villogó,
hangjelzővel, 24VDC



Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XVC1
Termék vagy alkatrész típusa	Előhuzalozott forgótükrös adó
Jelző- vagy fényoszlop típusa	3 világítóegység
Hangjelzés	Sziréna
Szerelési átmérő	100 mm
Komponens neve	XVC
Fényforrás	LED megáll vagy elcsendesül vörös LED megáll vagy elcsendesül narancs LED megáll vagy elcsendesül zöld
[Us] névleges tápfeszültség	24 V
Tápfeszültség típusa	DC elkülönítetlen
Zajszint	0...102 dB (folytonos berregő, egyes hang) -1 m

Kiegészítő jellemzők

Anyag	Polikarbonát + 20% FG: merülőcső ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): alapváz PBT + ABS (UL94HB): felső oldalpanel
Termék szerelése	Bázison
Kábel keresztmetszete	0,33 Mm ² 0,83 mm ²
AWG mérőszám	AWG 22...AWG 10 AWG 18...AWG 3
Kábelhossz	500 mm
Jelölés	CE
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	0,8 kV
Áramfelvétel	660 mA
Villanási frekvencia	0,7...3 Hz
Nettó súly	1,98 kg
Magasság	449 mm

Környezet

Szabványok	EN/IEC 61000-2-2 EN/IEC 61000-6-4 EN/IEC 61000-6-3
Terméktanúsítványok	UL-Aex
Védőkezelés	TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-35...70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-20...50 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya	II osztály megfelel EN/IEC 61204
IP védettségi szint	IP54 megfelel EN/IEC 60529

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	21,5 cm
1. csomag szélessége	21 cm
1. csomag hossza	64,5 cm
1. csomag súlya	3,049 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	S06
Egységek száma 2. csomagban	4
2. csomag magassága	75 cm
2. csomag szélessége	60 cm
2. csomag hossza	80 cm
2. csomag súlya	22,196 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	S06
Egységek száma 3. csomagban	4
3. csomag magassága	75 cm
3. csomag szélessége	60 cm
3. csomag hossza	80 cm
3. csomag súlya	22,196 kg

Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ


Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light with Siren

Dimensions

Below drawing shows the maximum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get b dimension.



No. of illuminated units	b in mm	b in in.
1	293	11.54
2	371	14.61
3	449	17.68

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light with Siren

Mounting on Horizontal Support (Direct or with Fixing Plate)

Panel cut-out

