



Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XVC1
Termék vagy alkatrész típusa	Előhuzalozott forgótükrös adó
Jelző- vagy fényoszlop típusa	4 világítóegység
Hangjelzés	Nélkül
Szerelési átmérő	100 mm
Komponens neve	XVC
Fényforrás	LED megáll vagy elcsendesül vörös LED megáll vagy elcsendesül narancs LED megáll vagy elcsendesül zöld LED megáll vagy elcsendesül kék
[Us] névleges tápfeszültség	24 V
Tápáramkör típusa	DC elkülönítetlen

Kiegészítő jellemzők

Anyag	Polikarbonát + 20% FG: merülőcső ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): alapváz PBT + ABS (UL94HB): felső oldalpanel
Termék szerelése	Bázison
Kábel keresztmetszete	0,33 Mm ² 0,83 mm ²
AWG mérőszám	AWG 18...AWG 3 AWG 22...AWG 10
Kábelhossz	500 mm
Jelölés	CE
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	0,8 kV
Áramfelvétel	400 mA
Villanási frekvencia	0,7...3 Hz
Nettó súly	1,3 kg
Magasság	450 mm

Környezet

Szabványok	IEC 61000-6-3 IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-4
Terméktanúsítványok	UL-Aex
Védőkezelés	TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-35...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-30...50 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya	II osztály megfelel IEC 61156-5
IP védettségi szint	IP54 megfelel MSZ EN 60529

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	20,5 cm
1. csomag szélessége	20,5 cm
1. csomag hossza	64,0 cm

1. csomag súlya	3,083 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 2. csomagban	6
2.csomag magassága	80,0 cm
2. csomag szélessége	80,0 cm
2. csomag hossza	60,0 cm
2. csomag súlya	27,0 kg

Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ


Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light

Dimensions

Below drawing shows the maximum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get b dimension.



No. of illuminated units	b in mm	b in in.
1	216	8.50
2	294	11.57
3	372	14.65
4	450	17.72
5	528	20.79

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light

Mounting on Horizontal Support (Direct or with Fixing Plate)

Panel cut-out

