



Principal

Gama de produtos	Harmony XVL
Tipo de produto ou componente	Luz piloto LED com luneta preta
Nome do componente	XVL
Diâmetro de montagem	8 mm
Fonte de luz	LED saliente
Cor do bloco luminoso	Vermelho
Tipo de protecção	Díodo por encaixe Resistência de balastro integral
[Us] tensão nominal de alimentação	24 V
Grau de protecção IP	IP40em conformidade com IEC 60529 IP40em conformidade com NF C 20-010

Complementar

Tipo de circuito de alimentação	CC
Ligações - terminais	Etiqueta para conectores Faston 2,8 x 0,5 mm Etiqueta para conectores de soldadura
Consumo de corrente	18 mA
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	50 Vem conformidade com IEC 60947-1
Vida útil da lâmpada	100000 h
Limite de tensão nominal	0,8...1,1 Un
Descrição de terminais ISO nº 1	(X1-X2)PL
Altura	12 mm
Largura	12 mm
Profundidade	34 mm
Peso líquido	0,003 kg

Ambiente

Certificações de produtos	UL[RETURN]CSA
Tratamento de Protecção	TC
Temperatura do ar ambiente para operação	-25...70 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Categoria de sobretensão	Classe 3em conformidade com IEC 60536 Classe 3em conformidade com NF C 20-030

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,2 cm
Package 1 Width	1,2 cm
Package 1 Length	4,2 cm
Package 1 Weight	3 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	3 cm
Package 2 Width	11 cm

Package 2 Length	11 cm
Package 2 Weight	31 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	100
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	15 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	509 g

Sustentabilidade da oferta


Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

LED de luz piloto

Dimensões




(1) Rótulos para conectores Faston ou conexões soldadas
e espessura do painel de 1 a 8 mm/de 0,03 a 0,31 pol.

C		Ø	
mm	pol.	mm	pol.
32	1,26	12	0,47

LED de luz piloto

Perfuração do painel



Ø min		G min		H min	
mm	pol.	mm	pol.	mm	pol.
8,2	0,32	12,5	0,49	12,5	0,49