



### Principal

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Gama de produtos                   | Harmony XVR   |
| Tipo de produto ou componente      | Espelho de baliza pré programada  |
| Sinalização sonora                 | Sem   |
| Nome abreviado do equipamento      | XVR   |
| Diâmetro de montagem               | 84 mm   |
| Grau de protecção IP               | IP65em conformidade com IEC 60529 com acessório)<br>IP23em conformidade com IEC 60529 |
| [Us] tensão de alimentação nominal | 24 V CA / CC  |
| Fonte de luz                       | Alta luminosidade LED, vermelho   |

### Complementar

|  |  |
|--|--|
| Material                                 | ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno): peça do corpo<br>PC: globo |
| Largura total CAD                        | 84 mm  |
| Profundidade total CAD                   | 84 mm  |
| Peso líquido                             | 0,3 kg   |
| Marcação                                 | CE   |
| Montagem do produto                      | 3 Parafusos M4   |
| Limites de tensão da alimentação         | 19...30 V CC<br>21,6...26,4 V CA                                   |
| [Uimp] Tensão de resistência aos choques | 0,8 kV   |
| Consumo de corrente                      | 125 mA   |
| Frequência da intermitência              | 2,3 Hz   |
| Capacidade de ligação de aperto          | 0.83 mm <sup>2</sup>   |
| Calibre AWG                              | AWG 18   |
| Comprimento do cabo                      | 500 mm   |

### Ambiente

|   |  |
|---|--|
| Normas  | IEC 61000-6-4<br>IEC 61000-6-2         |
| Certificações de produtos                     | UL                                     |
| Tratamento de Protecção                       | TC                                     |
| Temperatura do ar ambiente para armazenamento | -35...70 °C                            |
| Temperatura do ar ambiente para operação      | -10...50 °C                            |
| Classe de protecção contra choques eléctricos | Classe IIem conformidade com IEC 61140 |

### Unidades de Embalagem

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 18,5 cm |
| Package 1 Width              | 9,8 cm  |
| Package 1 Length             | 9,8 cm  |
| Package 1 Weight             | 395,0 g |
| Unit Type of Package 2       | S03     |
| Number of Units in Package 2 | 6       |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Package 2 Height | 30,0 cm |
| Package 2 Width  | 30,0 cm |
| Package 2 Length | 40,0 cm |
| Package 2 Weight | 3,25 kg |

### Sustentabilidade da oferta


|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium                                     |
| Regulamento REACH              | <a href="#">Declarção REACH</a>                           |
| Diretiva RoHS da UE            | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) |
| Regulamento RoHS China         | <a href="#">Declarção RoHS China</a>                      |
| Informações das isenções RoHS  | <a href="#">Sim</a>                                       |
| Divulgação Ambiental           | <a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>               |
| Perfil de Circularidade        | <a href="#">Informação Sobre O Fim Da Vida Útil</a>       |

### Garantia contratual

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantia | 18 months |
|----------|-----------|

Sinalizador rotativo com espelho

Dimensões



---

Sinalizador rotativo com espelho

---

Corte do painel

