



Principal

Gama de produtos	Harmony XVS
Tipo de produto ou componente	Sirene multi-sons
Nome abreviado do equipamento	XVS

Complementar

Cor	Branco
Material	ASA (Acrilonitrilo estireno acrilato): frente ASA (Acrilonitrilo estireno acrilato): traseira PC (policarbonato): contracapa
Peso líquido	1 kg
Marcação	CE
Suporte de montagem	Colchete
Modo de fixação	3 furos Ø 9 mm
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	0,8 kV
Consumo de corrente	350 mA a 24 V 250 mA a 12 V
Ligação elétrica	Cabo 6,5...8,5 mm, 0,33 mm ² / AWG 22 circuito de sinalização) Cabo 6,5...8,5 mm, 0,52 mm ² / AWG 20 circuito de potência)
Largura	140 mm
Altura	114 mm
Profundidade	223 mm

Ambiente

Tipo de sinalização	Alarme de 43 tons
Normas	IEC 61000-6-2 EN 55014-2 EN 55022 IEC 61000-6-3
Certificações de produtos	UL
Tratamento de Proteção	TC
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-35...70 °C
Temperatura do ar ambiente para operação	-10...50 °C
Categoria de sobretensão	Classe II em conformidade com IEC 61140
Grau de proteção IP	IP53 conforming to IEC 60529
[Us] tensão de alimentação nominal	12 V CC 24 V CC
Nível de ruído	0...105 dB tonalidade contínua ou intermitente) a 1 m

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	30 cm
Package 1 Width	18 cm
Package 1 Length	18,5 cm
Package 1 Weight	1,307 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	9,094 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	24
Package 3 Height	60 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	24 cm
Package 3 Weight	33,024 kg

Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	 Sim
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	 Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Campainha

Dimensões

mm
in.

