



Principal

Gama de produtos	Harmony XVS
Tipo de produto ou componente	Alarme electrónico editável
Tipo de unidade da bateria de indicadores luminosos ou indicadores	Unidade sonora
Nome abreviado do equipamento	XVSV

Complementar

Cor	Branco
Tipo de entrada	Bit 6 canais de entrada Binário 63 canais de entrada
Estilo de montagem	Pré-montado
Material	PC (polycarbonato): corpo PC (polycarbonato): contracapa TPE(Termoplástico elastómero): painel frontal NBR (borracha de nitrilo butadieno)
Marcação	CE
Categoria de sobretensão	Classe II em conformidade com EN/IEC 61140
Suporte de montagem	Calha DIN 72mm
[Us] tensão de alimentação nominal	12...24 V CC
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	10...30 V DC
[Ui] tensão estipulada de isolamento	250 V
Corrente de irrupção	30 A
Classificação dos fusíveis associados	1 A
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	2,5 kV em conformidade com IEC 60947-1
Consumo de energia em W	1,8 W
Consumo de corrente	75 mA a 24 V CC
Capacidade de ligação de aperto	<= 1 x 1,5 mm ²
Aplicação do aparelho	Subway Embalagem Impressão
Diâmetro de montagem	80 mm
Largura	80 mm
Altura	80 mm
Profundidade	24,9 mm
Peso líquido	0,142 kg

Ambiente

Tipo de saída discreta	NPN
Tipo de sinalização	Som vocal ajustável
Normas	EN/IEC 60947-5-1
Tratamento de Proteção	TC
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-20...60 °C

Temperatura do ar ambiente para operação	-10...55 °C
Grau de poluição	2
Humidade relativa	35...85 % sem condensação
Resistência à vibração	7 gn
Grau de proteção IP	Montado em painel IP65em conformidade com EN/IEC 60529 Montado na parede IP20
Nível de ruído	0...89 dB parar ou reprimir) a 1 m

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,7 cm
Package 1 Width	11,5 cm
Package 1 Length	13,0 cm
Package 1 Weight	311,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,543 kg


Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	 Sim
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	 Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contratual


Garantia	24 meses
----------	----------

Dimensões



(t): Borracha à prova d'água (1,6 mm/0,06 pol.)


Dimensões do recorte do painel



(1) Painel de instalação


A	B	C
68 +0,5/0 mm (2,68 +0,0197/0 pol.)	68 +0,5/0 mm (2,68 +0,0197/0 pol.)	1...4 mm (0,04...0,15 pol.)

Dimensões de montagem na parede



(1) Painel de instalação

Diagrama de fiação



- (1) Verde
- (2) Amarelo
- (3) Marrom
- (4) Azul
- (5) Roxo
- (6) Cinza
- (7) Preto
- (8) Vermelho
- (9) Fusível (corrente nominal: 1 A)