



Principal

Gama de produtos	Harmony XVS
Tipo de produto ou componente	Alarme electrónico editável
Tipo de unidade da bateria de indicadores luminosos ou indicadores	Unidade sonora
Nome abreviado do equipamento	XVSV

Complementar

Cor	Cinza escuro
Tipo de entrada	Bit 6 canais de entrada Binário 63 canais de entrada
Estilo de montagem	Pré-montado
Material	PC (policarbonato): corpo PC (policarbonato): contracapa TPE(Termoplástico elastómero): painel frontal NBR (borracha de nitrilo butadieno)
Marcação	CE
Categoria de sobretensão	Classe II em conformidade com IEC 61140
Suporte de montagem	Calha DIN 96 mm
[Us] tensão de alimentação nominal	12...24 V CC
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	10...30 V DC
[Ui] tensão estipulada de isolamento	250 V
Corrente de irrupção	30 A
Classificação dos fusíveis associados	1 A
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	2,5 kV em conformidade com IEC 60947-1
Consumo de energia em W	3,8 W
Consumo de corrente	160 mA a 24 V CC
Capacidade de ligação de aperto	<= 1 x 1,5 mm ²
Aplicação do aparelho	Impressão Embalagem Subway
Diâmetro de montagem	105 mm
Largura	105 mm
Altura	105 mm
Profundidade	50,1 mm
Peso líquido	0,268 kg

Ambiente

Tipo de saída discreta	PNP
Tipo de sinalização	Som vocal ajustável
Normas	IEC 60947-5-1
Tratamento de Proteção	TC
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-20...60 °C

Temperatura do ar ambiente para operação	-10...55 °C
Grau de poluição	2
Humidade relativa	35...85 % sem condensação
Resistência à vibração	7 gn
Grau de proteção IP	Montado em painel IP65em conformidade com IEC 60529 Montado na parede IP20
Nível de ruído	0...97 dB parar ou reprimir) a 1 m

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,5 cm
Package 1 Width	5 cm
Package 1 Length	10,5 cm
Package 1 Weight	268 g


Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	 Sim
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	 Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contratual


Garantia	24 meses
----------	----------

Dimensões



(t): Borracha à prova d'água (1,6 mm/0,06 pol.)


Dimensões do recorte do painel



(1) Painel de instalação


A	B	C
92 +0,6/0 mm (3,62 +0,0236/0 pol.)	92 +0,6/0 mm (3,62 +0,0236/0 pol.)	1...4 mm (0,04...0,15 pol.)

Dimensões de montagem na parede



(1) Painel de instalação

Diagrama de fiação



- (1) Verde
- (2) Amarelo
- (3) Marrom
- (4) Azul
- (5) Roxo
- (6) Cinza
- (7) Branco
- (8) Preto
- (9) Vermelho
- (10) Fusível (corrente nominal: 1 A)