



Principal

Gama de produtos	Sensores ultra-sónicos Telemecanique XX
Tipo do sensor	Sensor ultrasónico
Nome da série	Função genérica
Nome do sensor	XX9
Design do sensor	Forma plana 18 x 33 x 60 + cilíndrico M18
Sistema de detecção	Difuso
[Sn] distância de detecção nominal	0,5 m ajustável com botão de programação remota
Material	Plástico
Tipo de sinal de saída	Analógico
Técnica de ligação	4 fios
Função de saída analógica	4...20 mA
[Us] tensão de alimentação nominal	12...24 V CC com proteção da polaridade inversa
Ligação elétrica	Conector macho M12 4 pinos
[Sd] distância de detecção	0,051...0,508 m
Ângulo do feixe	6 °
Grau de protecção IP	IP67 conforming to IEC 60529

Complementar

Material do quadro	Valox
Material frontal	Epóxi
Tipo de fio	M18 x 1
Limites de tensão da alimentação	10...28 V CC
[Sa] alcance de trabalho assegurado	0,051...0,508 m modo de instrução)
Zona cega	0...51 mm
Frequência de transmissão	300 kHz
Precisão de repetição	1,27 %
Ângulo de desvio a partir de 90° do objecto a detectar	-7...7 °
Tamanho mínimo do objecto detectado	Diâmetro do cilindro 2,5 mm a 0,15 m Barra plana de 1 mm de largura a 0,15 m
LED de estado	Configuração da assistência 1 LED duas cores) Alimentação ligada 1 LED verde) Estado de saída 1 LED amarelo)
Consumo de corrente	40 mA
Capacidade de comutação máxima	10...500 Ohm protecção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Configuração	Seleção de inclinação utilizando botão de instruções
Maximum delay first up	100 ms
Maximum delay response	15 ms
Maximum delay recovery	10 ms
Marcação	CE
Comprimento roscado	20 mm
Altura	65 mm
Largura	44 mm

Profundidade	18 mm
Peso líquido	0,09 kg

Ambiente

Normas	IEC 60947-5-2
Certificações de produtos	UL[RETURN]cCSAus
Temperatura do ar ambiente para operação	-20...65 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...80 °C
Resistência à vibração	+/-1 mm (f = 10...55 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
Resistência ao choque	30 gn em todos os 3 eixos para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
Resistência a descarga electrostática	8 kV NÍVEL 4em conformidade com IEC 61000-4-2
Resistência a campos electromagnéticos	10 V/m NÍVEL 3em conformidade com IEC 61000-4-3
Resistência a rajadas momentâneas rápidas	1 kV NÍVEL 3em conformidade com IEC 61000-4-4

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,800 cm
Package 1 Width	8,500 cm
Package 1 Length	8,700 cm
Package 1 Weight	60,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	15 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	1,199 kg


Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim

Garantia contratual


Garantia	18 months
----------	-----------

Dimensões



Distâncias mínimas de montagem

Lado a lado




e: respeitar as distâncias indicadas nas curvas de detecção

Diagrama de fiação

Tipo de 4 fios




- (1) (+)
- (2) Sinal de retorno ou ensino
- (3) (-)
- (4) Saída



BN Marrom
WH Branco
BU Azul
BK Preto

Curvas



- (1) Movimento paralelo
- (2) Distância
- (3) Zona cega para sensores difusos.