



#### Principal

|                                        |                                                                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama de produtos                       | Telemecanique Componentes de cablagem                                                       |
| Acessório / categoria de peça separada | Acessórios de cablagem                                                                      |
| Acessório / tipo de peça separada      | Ligador                                                                                     |
| Ligação elétrica                       | Conector fêmea em cotovelo M12, 5 pinos                                                     |
| Material de fazer colar                | Metal                                                                                       |
| LED de estado                          | Sem                                                                                         |
| Ligação de cabo                        | Terminal de parafuso / tamanho do fio <0,75 mm <sup>2</sup> / capacidade de aperto 3...6 mm |

#### Complementar

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Tipo de buçim                                   | Pg 7               |
| Fixação de conector de cabo                     | De aparafusar      |
| [Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal | 30 V CA<br>36 V CC |
| [In] corrente nominal                           | 3 A                |
| Material do quadro                              | Plástico           |
| Minimum insulating resistance                   | 1000 GΩ            |
| Resistência de contacto                         | 8000 μOhm          |
| Peso líquido                                    | 0,02 kg            |

#### Ambiente

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Índice de protecção IP                   | IP67        |
| Temperatura do ar ambiente para operação | -40...85 °C |

#### Unidades de Embalagem

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 2,000 cm  |
| Package 1 Width              | 11,500 cm |
| Package 1 Length             | 14,000 cm |
| Package 1 Weight             | 29,000 g  |
| Unit Type of Package 2       | S01       |
| Number of Units in Package 2 | 50        |
| Package 2 Height             | 15,000 cm |
| Package 2 Width              | 15,000 cm |
| Package 2 Length             | 40,000 cm |
| Package 2 Weight             | 1,636 kg  |


#### Sustentabilidade da oferta

|                               |                                                                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regulamento REACh             |  Declaração REACh |
| Diretiva RoHS da UE           | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)                                            |
| Sem mercúrio                  | Sim                                                                                                  |
| Informações das isenções RoHS |  Sim              |

Garantia contratual

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantia | 18 months |
|----------|-----------|

## Dimensões



(1) Prensa-cabo: no. 7 plástico (Pg 7)

---

Conexões e esquemas

---

