



Principal

Gama de produtos	Telemecanique Componentes de cablagem
Acessório / categoria de peça separada	Acessórios de cablagem
Acessório / tipo de peça separada	Ligador
Ligação elétrica	Conector fêmea em cotovelo DIN 43650 A, 4 pinos
LED de estado	Sem
Ligação de cabo	Terminal de parafuso / tamanho do fio <1,5 mm ² / capacidade de aperto 7...10 mm

Complementar

Tipo de buçim	Pg 11
Fixação de conector de cabo	Parafuso de fixação
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	250 V CA
[In] corrente nominal	16 A
Material do quadro	Plástico
Minimum insulating resistance	0,1 GΩ
Resistência de contacto	4000 μOhm
Peso líquido	0,035 kg

Ambiente

Índice de protecção IP	IP65
Temperatura do ar ambiente para operação	-40...125 °C

Unidades de Embalagem


Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,000 cm
Package 1 Width	10,000 cm
Package 1 Length	10,000 cm
Package 1 Weight	33,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	1,962 kg

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACh	 Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

$$\frac{\text{mm}}{\text{in.}}$$


(1) Bucim do cabo Pg 11

Conexões e esquemas

