



Principal

Gama de produtos	Telemecanique Componentes de cablagem
Acessório / categoria de peça separada	Acessorio de cablagem
Acessório / tipo de peça separada	Conectores pré-cablado
Nome da série	Função genérica

Complementar

Ligação elétrica	Conector fêmea em cotovelo Ø 8 mm, 3 pinos
Fixação de conector de cabo	Encaixe
LED de estado	Sem
Comprimento do cabo	2 m
Diâmetro exterior do cabo	5,2 mm
Composição de cabos	3 x 0,34 mm ²
Material de isolamento de fios	PUR
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	60 V CA 75 V CC
[In] corrente nominal	4 A
Resistência de contacto	5000 µOhm
Minimum insulating resistance	1 GΩ
Peso líquido	0,05 kg

Ambiente

Índice de protecção IP	IP65 IP67
Certificações de produtos	cULus
Temperatura do ar ambiente para operação	-40...80 °C estático -5...80 °C flexível
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...80 °C

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,000 cm
Package 1 Width	14,000 cm
Package 1 Length	14,000 cm
Package 1 Weight	56,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm

Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,566 kg


Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------


Dimensões



L: Comprimento do cabo

Conexões e esquemas

Conector



BU: Azul
BN: Marrom
BK: Preto