



### Egenskaber

Produktserie	Telemecanique Cabling components
Tilbehør/reservedele kategori	Kablingstilbehør
Tilbehør/reservedele type	Pre-ledning samlinger
Navn på serierne	General purpose

### Produktinformationer

Elektrisk tilslutning	Straight female connector M12, 4 pins
Kabelklemmefastgørelse	Spærring Skruet på
Flangemateriale	Metal
Status LED	Uden
Kabellængde	5 m
Udvendig kabeldiameter	5,2 mm
Kabelsammensætning	4 x 0.34 mm <sup>2</sup>
Wire insulation material	PUR
[Ue] Nominel driftsspænding	250 V AC 300 V DC
Mærkestrøm [In]	4 A
Kontaktmodstand	5000 µOhm
Minimum insulating resistance	1 GΩ
Vægt	0,19 kg

### miljø

IP kapslingsklasse	IP65 IP69K IP67
Produktcertificeringer	cULus
Temperatur ved drift	-40...80 °C statisk -5...80 °C flexing
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...80 °C

### Forpakkingsinformation

Enhedstype forpakning 1	PCE
Antal enheder forpakning 1	1
Forpakning 1 vægt	154 g
Forpakning 1 højde	3 cm
Forpakning 1 bredde	17 cm
Forpakning 1 længde	17 cm
Enhedstype forpakning 2	S02
Antal enheder forpakning 2	20
Forpakning 2 vægt	3,436 kg
Forpakning 2 højde	15 cm

Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 længde	40 cm
Enhedstype forpakning 3	P06
Antal enheder forpakningstype 3	320
Forpakning 3 vægt	55,28 kg
Forpakning 3 højde	77 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 længde	60 cm

## Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kviksølvfri	Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse	<a href="#">Ja</a>
Miljømæssige oplysninger	<a href="#">Miljøprofil For Produkt</a>
Cirkularitetsprofil	<a href="#">Oplysninger Om Udtjent Udstyr</a>

## Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

## Samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	På lager
-----------	----------