



Principal

Gama de produtos	Telemecanique Componentes de cablagem
Acessório / categoria de peça separada	Acessorio de cablagem
Acessório / tipo de peça separada	Conectores pré-cablado
Nome da série	Aplicação

Complementar

Ligação elétrica	Conector fêmea em cotovelo M12, 4 pinos
Fixação de conector de cabo	De aparafusar
Material de fazer colar	Aço inoxidável 316L
LED de estado	Sem
Comprimento do cabo	2 m
Diâmetro exterior do cabo	5,3 mm
Composição de cabos	4 x 0,34 mm ²
Material de isolamento de fios	PVC
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	250 V CA 300 V CC
[In] corrente nominal	4 A
Resistência de contacto	5000 µOhm
Minimum insulating resistance	1 GΩ
Peso líquido	0,09 kg

Ambiente

Índice de protecção IP	IP69K
Temperatura do ar ambiente para operação	-25...85 °C estático
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-35...100 °C

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	16,000 cm
Package 1 Length	16,000 cm
Package 1 Weight	70,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,118 kg


Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Dimensões



L: Comprimento do cabo

Conexões e esquemas

Conector



BN: Marrom
BK: Preto
BU: Azul
WH: Branco