Planilha de Produto
Características

ZBVG15
Bloco luminoso, Harmony XB4, Harmony XB5, branco, para cabeça 22mm, LED universal, terminais de mola, 110...120V

Principal

Gama de produtos	Harmony XB5 Harmony XB4
Tipo de produto ou componente	Bloco de luz
Nome abreviado do equipamento	ZBV
Venda por quantidade indivisível	5
Ligações - terminais	Pressionar, <= 2 x 1,5 mm² com virola de extremidade de arameem conformidade com IEC 60947-1 Pressionar, >= 1 x 0.34 mm² sem virola de extremidade de arameem conformidade com IEC 60947-1
Tipo de sinalização	Estável
Fonte de luz	Universal LED
Base da lâmpada	LED integral
Alimentação do bloco luminoso	Directo
Cor da fonte de luz	Branco
[Us] tensão de alimentação nominal	110...120 V CA a 50/60 Hz

Complementar

Largura total CAD	35,6 mm
Altura total CAD	14,8 mm
Profundidade total CAD	9,8 mm
Peso líquido	0,012 kg
Forma da cabeça do parafuso	Compatível com plano de Ø 4 mm chave de fendas
Limites de tensão da alimentação	102…132 V CA
Consumo de corrente	19 mA
Vida útil	100000 h com tensão classificada e 25 °C
Resistência a sobretensão	1 KV modo diferencialem conformidade com IEC 61000-4-5 2 kV modo comumem conformidade com IEC 61000-4-5
Montagem do bloco	Montagem frontal
Código de composição elétrica	M1 M2 M3 M4 M5 M6 M10 MF1 P1 P2 PF1
Apresentação do dispositivo	Elemento básico

A informação fornecida neste documento contêm descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento.
Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário.
É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização.
A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsáveis pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Ambiente

Tratamento de Proteção	TH
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40…70 °C
Temperatura do ar ambiente para operação	-40…70 °C
Grau de protecção IP	IP20em conformidade com IEC 60529
Normas	CSA C22.2 No 14 UL 508 IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 IEC 60947-1 JIS C8201-1
Certificações de produtos	CSA[RETURN]UL na lista
Resistência a descargas electrostáticas	4 KV no contacto (em peças metálicas)em conformidade com IEC 61000-4-2 8 kV ao ar livre (em peças de isolamento)em conformidade com IEC 61000-4-2
Emissão electromagnética	Classe Bem conformidade com IEC 55011
[Us] tensão de alimentação nominal	110...120 V

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,4 cm
Package 1 Width	5,4 cm
Package 1 Length	5,6 cm
Package 1 Weight	4,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	4,4 cm
Package 2 Width	5,4 cm
Package 2 Length	5,6 cm
Package 2 Weight	43,0 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	640
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	7,654 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	18 months

Dimensões

Com colar de fixação ZB5AZ009



Com colar de fixação ZB4AZ009