

ZCKE056

Cabeça interruptor de posição zcke - sem
alavanca de operação esquerda e direita - -40
°C





Principal

Gama de produtos	Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
Nome da série	Formato Padrão
Tipo de produto ou componente	Cabeça do disjuntor de segurança
Nome curto do aparelho	ZCKE
Tipo de cabeça	Cabeça rotativa
Compatibilidade de produtos	XCKJ
Alavanca associada	ZCKY13 ZCKY52 ZCKY53 ZCKY11 ZCKY59 ZCKY41 ZCKY14 ZCKY81 ZCKY43 ZCKY51 ZCKY91
Corpo Associado	ZCKJ21 ZCKJ2 ZCKJ1 ZCKJD35H7 ZCKJD39H29 ZCKJ4104 ZCKJD37H29 ZCKJD35 ZCKJ6 ZCKJ5H29 ZCKJ5 ZCKJ4104H29 ZCKJ9 ZCKJ41 ZCKJ6H7 ZCKJ1H29 ZCKJD39H7 ZCKJ11H7 ZCKJ41H29 ZCKJ41H7 ZCKJD31H29 ZCKJ4H7 ZCKJ7H29 ZCKJ8 ZCKJD31H7 ZCKJ7 ZCKJ21H7 ZCKJ11 ZCKJ7H7 ZCKJ11H29 ZCKJ8H7 ZCKJ2H7 ZCKJ2H29 ZCKJ9H29 ZCKJ6H29 ZCKJ1H7 ZCKJ404 ZCKJD37 ZCKJ8H29 ZCKJ404H7 ZCKJ4104H7 ZCKJ5H7 ZCKJ404H29 ZCKJD39 ZCKJ9H7 ZCKJD35H29 ZCKJ4H29 ZCKJ21H29 ZCKJ4 ZCKJD37H7 ZCKJD31
Movimento da cabeça de funcionamento	Rotativo

Tipo de operador	SEM Alavanca de Operação retorno por mola
Tipo de abordagem	Abordagem lateral, 1 ou 2 direcções programáveis

Complementar

Actuação do interruptor	A partir da esquerda e/ou direita CW e/ou CCW
Abertura positiva	Com
Peso líquido	0,165 kg
Material da cabeça	Metal

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para operação	-40...70 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Característica ambiental	Temperatura baixa

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,600 cm
Package 1 Width	8,700 cm
Package 1 Length	4,100 cm
Package 1 Weight	168,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	27
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,766 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Informações das isenções RoHS	 Sim
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------