

ZCKY43

Alavanca interruptor de posição zcky -
alavanca de rolos aço comprimento variável -
-40..120 °C



Principal

Gama de produtos	Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
Nome da série	Formato Padrão
Tipo de produto ou componente	Alavanca do disjuntor de segurança
Nome curto do aparelho	ZCKY
Compatibilidade de produtos	XCKS XCKJ XCKL XCKM
Cabeça associada	ZCKD05 ZCKE05
Movimento da cabeça de funcionamento	Rotativo
Tipo de operador	Alavanca de rolamento retorno por mola metal (comprimento variável)
Tipo de abordagem	Abordagem lateral

Complementar

Actuação do interruptor	Por came de 30°
Abertura positiva	Sem

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...70 °C para padrão Ambiente -40...70 °C para temperatura baixa 10...120 °C para temperatura elevada
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C padrão Ambiente -40...70 °C temperatura baixa 10...120 °C temperatura elevada
Característica ambiental	Temperatura elevada Padrão Ambiente Temperatura baixa

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,200 cm
Package 1 Width	2,400 cm
Package 1 Length	12,300 cm
Package 1 Weight	32,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,465 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------