

ZCKY59

Telemecanique Sensors limit anahtarı manivl
ZCKY - ter.plast yuvrl çubuk maniv 6mm
U=200mm - -40..70°C



Ana

Ürün serisi	Telemecanique Limit anahtarları XC Standardı
Seri adı	Standart biçim
Ürün ya da bileşen tipi	Limit anahtarı manivelası
Ürün grubu	ZCKY
Ürün uyumluluğu	XCKL XCKJ XCKM XCKS
İlgili başlık	ZCKD05 ZCKE05
Çalışma başlığının hareketi	Döner
Operatörün tipi	Çubuk manivela yaylı dönüş thermoplastik (yuvarlak çubuk 6 mm, U = 200 mm)
Yaklaşım tipi	Yanal yaklaşım

Tamamlayıcı

Anahtar çalıştırma	Hareketli parçalar aracılığıyla
Pozitif açıklık	Olmadan

Ortam

Çalışma için ortam hava sıcaklığı	-25...70 °C için standart ortam -40...70 °C için düşük sıcaklık
Depolama için ortam hava sıcaklığı	-40...70 °C standart ortam -40...70 °C düşük sıcaklık
Çevresel özellik	Standart ortam Düşük sıcaklık

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,500 cm
Package 1 Width	10,000 cm
Package 1 Length	26,000 cm
Package 1 Weight	23,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	1,708 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	960
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	34,180 kg

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	 REACH Bildirisi
REACH, SVHC içermez	Evet
EU RoHS Direktifi	Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)  EU RoHS Bildirisi
RoHS muafiyet bilgileri	 Evet
Döngüsellik Profili	Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------