



## Principal

|                                 |                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama de produtos                | Telemecanique Interruptores de limite XC Standard                                                                                                                                                                    |
| Nome da série                   | Formato Padrão                                                                                                                                                                                                       |
| Tipo de produto ou componente   | Corpo do disjuntor de segurança                                                                                                                                                                                      |
| Nome abreviado do equipamento   | ZCMD                                                                                                                                                                                                                 |
| Design                          | Miniatura                                                                                                                                                                                                            |
| Tipo de corpo                   | Fixo                                                                                                                                                                                                                 |
| Cabeça associada                | ZCE06<br>ZCE66<br>ZCEG1<br>ZCE14<br>ZCE01<br>ZCE28<br>ZCEF0<br>ZCE02<br>ZCE65<br>ZCE27<br>ZCE64<br>ZCE62<br>ZCE29<br>ZCE10<br>ZCE08<br>ZCE67<br>ZCE13<br>ZCE63<br>ZCE21<br>ZCE09<br>ZCE24<br>ZCEF2<br>ZCE07<br>ZCE11 |
| Material do corpo               | Zamak                                                                                                                                                                                                                |
| Número de pólos                 | 2                                                                                                                                                                                                                    |
| Tipo e composição dos contactos | 1 NF + 1 NA                                                                                                                                                                                                          |
| Operação dos contactos          | Abertura lenta, ruptura antes do fecho<br>Abertura lenta                                                                                                                                                             |

## Complementar

|                                          |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilidade de produtos              | XCMD                                                                                                                                                                                    |
| Ligação elétrica                         | Cabo amovível                                                                                                                                                                           |
| Comprimento do cabo                      | 5 m                                                                                                                                                                                     |
| Composição de cabos                      | 5 x 0,75 mm²                                                                                                                                                                            |
| Material de isolamento de fios           | PvR                                                                                                                                                                                     |
| Formato de isolamento de contactos       | Zb                                                                                                                                                                                      |
| Material de contactos                    | Contactos banhados a prata                                                                                                                                                              |
| Abertura positiva                        | Com                                                                                                                                                                                     |
| Velocidade de actuação mínima            | 6 m/min                                                                                                                                                                                 |
| [Ui] Tensão estipulada de Isolamento     | 300 V (graus de poluição 3)em conformidade com UL 508<br>400 V (graus de poluição 3)em conformidade com IEC 60947-5-1<br>300 V (graus de poluição 3)em conformidade com CSA C22.2 No 14 |
| Maximum resistance across terminals      | 25 mOhmem conformidade com IEC 60255-7, categoria 3                                                                                                                                     |
| [Uimp] Tensão de resistência aos choques | 4 KVem conformidade com IEC 60664<br>4 kVem conformidade com IEC 60947-1                                                                                                                |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proteção contra curto-circuitos | 6 A cartucho fusível, tipo gG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Durabilidade elétrica           | 5000000 Ciclos, DC-13 120 V, 3 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C<br>5000000 Ciclos, DC-13 24 V, 4 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C<br>5000000 ciclos, DC-13 48 V, 3 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C |
| Largura                         | 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Altura                          | 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Profundidade                    | 16 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Peso líquido                    | 0,065 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Ambiente

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Temperatura do ar ambiente para armazenamento | -40...70 °C |
|-----------------------------------------------|-------------|

## Unidades de Embalagem

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 2,5 cm    |
| Package 1 Width              | 20,0 cm   |
| Package 1 Length             | 19,0 cm   |
| Package 1 Weight             | 487,0 g   |
| Unit Type of Package 2       | PAL       |
| Number of Units in Package 2 | 160       |
| Package 2 Height             | 60,0 cm   |
| Package 2 Width              | 80,0 cm   |
| Package 2 Length             | 160,0 cm  |
| Package 2 Weight             | 78,88 kg  |
| Unit Type of Package 3       | S03       |
| Number of Units in Package 3 | 20        |
| Package 3 Height             | 30,0 cm   |
| Package 3 Width              | 30,0 cm   |
| Package 3 Length             | 40,0 cm   |
| Package 3 Weight             | 10,274 kg |

## Sustentabilidade da oferta

|                                |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium                                                                                                                                                                 |
| Regulamento REACH              |  <a href="#">Declaração REACH</a>                                                                  |
| Diretiva RoHS da UE            | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  <a href="#">Declaração RoHS da EU</a> |
| Sem mercúrio                   | Sim                                                                                                                                                                                   |
| Informações das isenções RoHS  |  <a href="#">Sim</a>                                                                               |

## Garantia contratual

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantia | 18 months |
|----------|-----------|