

ZCMV21M12

Limit switch body, Limit switches XC Standard, ZCMD, 1NC+1 NO, silver, snap action, connection M12



Principal

Gama de produtos	Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
Nome da série	Formato Padrão
Tipo de produto ou componente	Corpo do disjuntor de segurança
Nome abreviado do equipamento	ZCMD
Design	Miniatura
Tipo de corpo	Fixo
Cabeça associada	ZCE29 ZCE02 ZCE06 ZCE62 ZCE09 ZCE13 ZCE67 ZCE10 ZCE14 ZCE07 ZCE08 ZCE65 ZCEG1 ZCEF0 ZCE24 ZCE11 ZCE27 ZCE64 ZCEF2 ZCE28 ZCE66 ZCE01 ZCE63 ZCE21 ZCE106 ZCE016 ZCE026
Material do corpo	Zamak
Número de pólos	2
Tipo e composição dos contactos	1 NF + 1 NA
Operação dos contactos	Acção encastrável

Complementar

Compatibilidade de produtos	XCMD
Ligação elétrica	Conector macho M12, 4 pinos
Formato de isolamento de contactos	Zb
Material de contactos	Contactos banhados a prata
Abertura positiva	Com
Velocidade de actuação mínima	0,01 m/min
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	1 A a 24 V, DC-13em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice A 3 A a 24 V, AC-14em conformidade com IEC 61131-2, Tipo 1
[Ithe] corrente térmica convencional em isolamento	4 A
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	24 V (graus de poluição 3)em conformidade com UL 508 24 V (graus de poluição 3)em conformidade com CSA C22.2 No 14 24 V (graus de poluição 3)em conformidade com IEC 60947-5-1

Maximum resistance across terminals	0,025 Ohmem conformidade com IEC 60255-7, categoria 3
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	800 Vem conformidade com IEC 60664
Proteção contra curto-circuitos	4 A cartucho fusível, tipo gG
Durabilidade elétrica	10000000 ciclos, DC-13 24 V, 3 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
Largura	30 mm
Altura	60 mm
Profundidade	21 mm
Peso líquido	0,065 kg

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para a operação	-40...70 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...70 °C

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3 cm
Package 1 Width	7 cm
Package 1 Length	17 cm
Package 1 Weight	92 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	4,781 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------