



Principal

Gama de produtos	Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
Nome da série	Formato Padrão
Tipo de produto ou componente	Alavanca do disjuntor de segurança
Nome abreviado do equipamento	ZCY
Compatibilidade de produtos	XCKT XCMD XCKD XCKP
Cabeça associada	ZCE01 ZCE05
Movimento da cabeça de funcionamento	Rotativo
Tipo de operador	Alavanca de rolamento retorno por mola metal
Calhas	20/36 mm para XCMD 24/40 mm para XCKD 24/40 mm para XCKP 24/40 mm para XCKT
Tipo de abordagem	Abordagem lateral

Complementar

Actuação do interruptor	Por came de 30°
Abertura positiva	Com

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Característica ambiental	Padrão Ambiente

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,5 cm
Package 1 Width	2,5 cm
Package 1 Length	4,5 cm
Package 1 Weight	23 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	39 cm
Package 2 Width	82 cm
Package 2 Length	97 cm
Package 2 Weight	232 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	100
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	15 cm

Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	2,667 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------