

Product data sheet

Characteristics

13993

Kaedra - omara za vmesnik - 3 odprtine



Glavno

Skupina izdelkov	Mureva
Ime izdelka	Mureva Enclosure
Izdelek ali sestavni del	Omara odporna na vremenske vplive
Tip omare	Vmesniška omara
Opis montažne plošče	Brez montažne plošče

Komplementarno

Montaža omare	Nadometna
Razred električne izolacije	Razred II Dvojna izolativnost
Število odprtín vmesnika	3
Število plošč	1 za 65 x 85 vtičnice 3 za krmiljenje s tipkami
Dobavljena oprema	1 Plošča za vtičnico 65 x 85 3 Plošča za krmiljenje s tipko
Tip prednjega pokrova	Neprozorno
Število predhodnih izrezov PG ISO	3
Material omare	Samougasljivi polimer
Osnovna dimenzija	90 x 100 mm
Širina	138 Mm
Višina	460 Mm
Globina	160 Mm
Notranja globina	88 Mm
Barva	Omara: Svetlo siva (RAL 7035)

Okolje

Standardi	EN 50262 IEC 60670 IEC 61439-3 IEC 60695-2-1
Požarna odpornost	650 °C v skladu s/z IEC 60695-2-1
IP stopnja zaščite	IP65 v skladu s/z IEC 60529
IK stopnja zaščite	IK09 v skladu s/z EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV odporen: Razred 3 v skladu s/z ISO 4582:2010 Preskus ultravijolične degradacije v skladu s/z ISO 4892-2:2013
Prenapetostna kategorija	II
Temperatura okoliskega zraka za delovanje	-25...60 °C

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	15,5 Cm
Paket 1 Širina	17,0 Cm
Paket 1 Dolžina	47,0 Cm
Paket 1 Teža	1,31 Kg
Embalažna enota Paketa 2	P12
Število enot v Paketu 2	66
Paket 2 Višina	80,0 Cm
Paket 2 Širina	80,0 Cm
Paket 2 Dolžina	120,0 Cm
Paket 2 Teža	98,46 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vsebnost halogena	Izdelek brez halogena
Minimum percentage of recycled plastic content	26

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------