

Product data sheet

Characteristics

15201

Modularni digitalni voltmeter iVLT - 230 V - 0 do 600 V



Glavno

Skupina izdelkov	Acti 9
Kratko ime naprave	IVLT
Izdelek ali sestavni del	Voltmeter
Združljivost serije/obsega	Prisma Prisma P Vrata Prisma Prisma G Vrata
Obseg/lestvica	0-600 V
Omrežni tip	AC 50/60 Hz
Montažna podpora	DIN letev

Komplementarno

Tip meritev	Napetost
[Us] Nazivna napajalna napetost	230 AC pri 50/60 Hz
Poraba energije v VA	0,3 VA
Poraba energije v VA	0,3 VA
9 mm rastri	4
Širina	36 Mm
Višina	87 Mm
Globina	65 Mm
Povezave - terminali	Tunelski tip terminala 2 2,5 mm ²

Okolje

Standardi	IEC 61000-4 IEC 60051-1 IEC 61010-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-20...50 °C

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	4,0 Cm
Paket 1 Širina	8,0 Cm
Paket 1 Dolžina	9,2 Cm
Paket 1 Teža	178,0 G
Embalažna enota Paketa 2	S02
Število enot v Paketu 2	36
Paket 2 Višina	15,0 Cm
Paket 2 Širina	30,0 Cm
Paket 2 Dolžina	40,0 Cm
Paket 2 Teža	6,95 Kg

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	 Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena  Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------