

Product data sheet

Characteristics

16033

Skala analognega ampermetra - 0 do 75 A



Glavno

Serijska številka	Acti 9
Ime izdelka	IAMP
Izdelek ali sestavni del	Številčnica
Razmerje tokovnega transformatorja	75/5
Vrsta lestvice	Psevdo-linearna lestvica nad 90 °
Montažna podpora	DIN letev

Komplementarno

Tip meritev	Tok
Obseg/lestvica	0-75 A

Okolje

Višina	83 Mm
Širina	70 Mm
Globina	66 Mm

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	0,1 Cm
Paket 1 Širina	8,5 Cm
Paket 1 Dolžina	13,5 Cm
Paket 1 Teža	6 G
Embalažna enota Paketa 2	BB1
Število enot v Paketu 2	5
Paket 2 Višina	7,8 Cm
Paket 2 Širina	2 Cm
Paket 2 Dolžina	9 Cm
Paket 2 Teža	40 G
Embalažna enota Paketa 3	S03
Število enot v Paketu 3	100
Paket 3 Višina	30 Cm
Paket 3 Širina	30 Cm
Paket 3 Dolžina	40 Cm
Paket 3 Teža	1,287 Kg

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	 Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladno z izjemami
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
OEEO	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------