

Product data sheet

Characteristics

16075

Voltmeter VLT PowerLogic - 96 x 96 - feromagnetni - 0 do 500 V



Glavno

Skupina izdelkov	PowerLogic
Kratko ime naprave	VLT
Izdelek ali sestavni del	Voltmeter
Združljivost serije/ obsega	Prisma Prisma P Vrata Prisma Prisma G Vrata
Obseg/lestvica	0-500 V
Tip tehnologije	Feromagneten
Vrsta lestvice	80 mm čez 90°
Montažna podpora	Spredaj

Komplementarno

Tip meritev	Napetost
Razred točnosti	Razred 1.5
Poraba energije v VA	3 VA
Poraba energije v VA	3 VA
Vzdržnost preobremenitve	1,2 Un, Trajno 2 Un, 5 s
Montaža naprave	Podometna
Delovni položaj	30°/Vertikalo
Širina	96 Mm
Višina	96 Mm
Globina	75 Mm
Temperaturni drift	+/- 0,003 %/°C

Okolje

Standardi	IEC 61000-4 IEC 60051-1 IEC 61010-1
IP stopnja zaščite	IP52
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...50 °C
Referenčna temperatura	23 °C

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	10,5 Cm
Paket 1 Širina	11,0 Cm
Paket 1 Dolžina	11,5 Cm
Paket 1 Teža	282,0 G
Embalažna enota Paketa 2	S03
Število enot v Paketu 2	12
Paket 2 Višina	30,0 Cm

Paket 2 Širina	30,0 Cm
Paket 2 Dolžina	40,0 Cm
Paket 2 Teža	3,83 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladno z izjemami
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------