

Product data sheet

Characteristics

34000

AD:Odklopnik Compact NS1600bN 1600 A - 3 polni - fiksni - brez zašč. enote



Glavno

Skupina izdelkov	Compact
Serijska izdelka	ComPact NS1600b...3200
Kratko ime naprave	Compact NS1600bN
Izdelek ali sestavni del	Osnovni okvir
Aplikacija naprave	Distribucija
Opis polov	3P
[In] Nazivni tok	1600 A pri 50 °C
[Ue] Nazivna operativna napetost	690 V AC 50/60 Hz
Tip omrežja	AC
Omrežna frekvenca	50/60 Hz
Primerno za izolativnost	Da v skladu s/z EN/IEC 60947-2
Kategorija uporabe	Kategorija A
Izklopna zmogljivost	85 kA Icu pri 220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/z IEC 60947-2 65 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/z IEC 60947-2 70 kA Icu pri 380/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/z IEC 60947-2 65 kA Icu pri 660/690 V AC 50/60 Hz v skladu s/z IEC 60947-2 65 kA Icu pri 500/525 V AC 50/60 Hz v skladu s/z IEC 60947-2
Performance level	N 50 kA 415 V AC
Tip krmiljenja	Preklop
Montažni način	Pritrjen

Komplementarno

[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	800 V AC 50/60 Hz v skladu s/z IEC 60947-2
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	8 kV v skladu s/z IEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity	65 kA pri 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/z IEC 60947-2 (Ročno upravljanje) 65 kA pri 500/525 V AC 50/60 Hz v skladu s/z IEC 60947-2 (Ročno upravljanje) 65 kA pri 660/690 V AC 50/60 Hz v skladu s/z IEC 60947-2 (Ročno upravljanje) 52 kA pri 380/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/z IEC 60947-2 (Ročno upravljanje) 65 kA pri 220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/z IEC 60947-2 (Ročno upravljanje)
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok	32 kA 3 s v skladu s/z IEC 60947-2
Integralna trenutna zaščita	130 kA
Mehanska vzdržljivost	5000 Ciklov v skladu s/z IEC 60947-2
Električna vzdržljivost	1000 Ciklov 690 V AC 50/60 Hz In v skladu s/z IEC 60947-2 2000 Ciklov 440 V AC 50/60 Hz In v skladu s/z IEC 60947-2 2000 Ciklov 690 V AC 50/60 Hz In/2 v skladu s/z IEC 60947-2 3000 Ciklov 440 V AC 50/60 Hz In/2 v skladu s/z IEC 60947-2
Izgube napajanja	84 W
Montažna podpora	Zadnja plošča
Povezava navzgor	Spredaj
Povezava navzdol	Spredaj
Priključni raster	115 mm
Tip zaščite	Brez zaščite
Višina (H)	350 mm

Širina (W)	420 Mm
Globina (D)	160 Mm

Okolje

Standardi	IEC 60947-2
Certifikati izdelkov	ASEFA[RETURN]LCIE[RETURN]ASTA
Stopnja onesnaženosti	3 v skladu s/zIEC 60947
IP stopnja zaščite	IP40 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite	IK07 v skladu s/zEN 50102
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-50...85 °C

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	43,0 Cm
Paket 1 Širina	60,0 Cm
Paket 1 Dolžina	80,0 Cm
Paket 1 Teža	41,993 Kg

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladno z izjemami
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Brez PVC	Da

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------