

## Product data sheet

### Characteristics

# 34028

## Ločilno stikalo Compact NS2000 NA - 2000 A - 4 polni



### Glavno

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Ime izdelka                | Compact NS                 |
| Kratko ime naprave         | Compact NS2000 NA          |
| Izdelek ali sestavni del   | Ločilno stikalo            |
| Aplikacija naprave         | Distribucija               |
| Tip ponudbe                | C5                         |
| Opis polov                 | 4P                         |
| Tip omrežja                | AC                         |
| Koda izklopne zmogljivosti | NA                         |
| Primerno za izolativnost   | Da v skladu s/zIEC 60947-3 |

### Komplementarno

|                                                |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omrežna frekvenca                              | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                             |
| Tip krmiljenja                                 | Preklop                                                                                                                                                                                              |
| Montažni način                                 | Pritrjen                                                                                                                                                                                             |
| Povezava navzgor                               | Spredaj                                                                                                                                                                                              |
| Povezava navzdol                               | Spredaj                                                                                                                                                                                              |
| Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok          | AC-23A: 2000 A AC 50/60 Hz 220/240 V<br>AC-23A: 2000 A AC 50/60 Hz 380/415 V<br>AC-23A: 2000 A AC 50/60 Hz 440/480 V<br>AC-23A: 2000 A AC 50/60 Hz 500/525 V<br>AC-23A: 2000 A AC 50/60 Hz 660/690 V |
| [Ui] Nazivna izolacijska trdnost               | 800 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-3                                                                                                                                                            |
| [Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu   | 8 KV v skladu s/zIEC 60947-3                                                                                                                                                                         |
| [Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok | 2000 A pri 60 °C                                                                                                                                                                                     |
| [Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok        | 32 KA med3 s v skladu s/zIEC 60947-3                                                                                                                                                                 |
| [Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok       | 135 KA 690 V AC pri 50/60 Hz                                                                                                                                                                         |
| [Ue] Nazivna operativna napetost               | 690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-3                                                                                                                                                            |
| Indikacija položaja kontakta                   | Da                                                                                                                                                                                                   |
| Vidna prekinitev                               | Ne                                                                                                                                                                                                   |
| Mehanska vzdržljivost                          | 6000 Ciklov v skladu s/zIEC 60947-3                                                                                                                                                                  |
| Električna vzdržljivost                        | AC-23A: 1000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-3                                                                                                                                        |
| Priključni raster                              | 115 Mm                                                                                                                                                                                               |
| Višina                                         | 350 Mm                                                                                                                                                                                               |
| Širina                                         | 535 Mm                                                                                                                                                                                               |
| Globina                                        | 160 Mm                                                                                                                                                                                               |
| Teža izdelka                                   | 36 Kg                                                                                                                                                                                                |

### Okolje

|                                              |                           |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| Standardi                                    | IEC 60947-3               |
| Certifikati izdelkov                         | ASEFA[RETURN]ASTA         |
| Stopnja onesnaženosti                        | 3 v skladu s/zIEC 60947-3 |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje    | -25...70 °C               |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -50...85 °C               |

## Embalažna enota

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Embalažna enota Paketa 1 | PCE     |
| Število enot v Paketu 1  | 1       |
| Paket 1 Višina           | 38,0 Cm |
| Paket 1 Širina           | 79,0 Cm |
| Paket 1 Dolžina          | 58,0 Cm |
| Paket 1 Teža             | 44,0 Kg |

## Trajnost ponudbe

|                                |                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uredba REACH                   |  <a href="#">Izjava REACH</a>                                               |
| Direktiva EU ROHS              | Skladno z izjemami                                                                                                                                           |
| Brez živega srebra             | Da                                                                                                                                                           |
| Uredba o RoHS za Kitajsko      |  <a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>                                  |
| Informacije o izvzetju iz RoHS |  <a href="#">Da</a>                                                         |
| OEE0                           | Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki. |
| Brez PVC                       | Da                                                                                                                                                           |

## Pogodbena garancija

|           |            |
|-----------|------------|
| Garancija | 18 mesecev |
|-----------|------------|