

Product data sheet

Characteristics

81295

PratiKa industrijska vtičnica - 125 A - 3P + N + E - 380 do 415 V AC - IP67



Glavno

Skupina izdelkov	Mureva
Izdelek ali sestavni del	Vtičnica
Kratko ime naprave	Mureva vtičnica
Vtič, kategorija vtičnice	Nizka napetost
Opis polov	3P + N + E
Tip omrežja	AC
Standard vtičnice	Industrijski

Komplementarno

Montažni način	Ploščna montaža
Vtič, vtičnica, oblika krmilne postaje	Kotni
Maksimalni [In] nazivni tok	125 A
[Ue] Nazivna operativna napetost	380 do 415 V
Omrežna frekvenca	50/60 Hz
Ozemljitveni čas v smeri urinega kazalca	6 h
Vtič, material vtičnice	Ohišje: Samougasljivi inženirni polimer
Material kontaktov	Zatiči: Nerjaveče jeklo Obojka: Medenina prevlečena z nikljem Vzmeti: Nerjaveče jeklo
Povezave - terminali	Zarobljeni vijaki, popolnoma ohlapni
Presek kabla	16...70 Mm²
Teža izdelka	1,342 Kg
Osnovna dimenzija	110 x 114 mm
Višina	114 Mm
Širina	110 Mm
Globina	166 Mm
Barva	Siva (RAL 7035)
Barva napetosti	Rdeča

Okolje

Standardi	EN 60309-1 EN 60309-2
IP stopnja zaščite	IP67 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite	IK08 v skladu s/zEN 62262
Požarna odpornost	850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
Relativna vlažnost	50 % pri 40 °C 70 % pri 30 °C 90 % pri 20 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	35 °C (86400 s)

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	12,9 Cm
Paket 1 Širina	13,4 Cm
Paket 1 Dolžina	16,9 Cm
Paket 1 Teža	1,492 Kg
Embalažna enota Paketa 2	S03
Število enot v Paketu 2	8
Paket 2 Višina	30,0 Cm
Paket 2 Širina	30,0 Cm
Paket 2 Dolžina	40,0 Cm
Paket 2 Teža	12,382 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------