

Product data sheet

Characteristics

81390

PratiKa industrijski vtič - 125 A - 2P + E - 200
do 250 V AC - IP67



Glavno

Skupina izdelkov	PratiKa
Izdelek ali sestavni del	Wander plug
Kratko ime naprave	PratiKa čep
Vtič, kategorija vtičnice	Nizka napetost
Opis polov	2P + E
Tip omrežja	AC
Standard vtičnice	Industrijski

Komplementarno

Vtič, vtičnica, oblika krmilne postaje	Raven
Maksimalni [In] nazivni tok	125 A
[Ue] Nazivna operativna napetost	200 do 250 V
Omrežna frekvenca	50/60 Hz
Ozemljitveni čep v smeri urinega kazalca	6 h
Vtič, material vtičnice	Ohišje: Samougasljivi inženirni polimer
Material kontaktov	Zatiči: Medenina prevlečena z nikljem
Povezave - terminali	Zarobljeni vijaki
Presek kabla	16...70 Mm²
Zumanji premer kabla	26...48 Mm
Kabelski vhod	Kabelska uvodnica
Vrsta navoja	Pg 48
Teža izdelka	1,18 Kg
Višina	325 Mm
Širina	131 Mm
Globina	131 Mm
Barva	Siva (RAL 7035)
Barva napetosti	Modra

Okolje

Standardi	IEC 60309-1 IEC 60309-2
IP stopnja zaščite	IP67 v skladu s/z IEC 60529
IK stopnja zaščite	IK08 v skladu s/z EN 62262
Požarna odpornost	850 °C v skladu s/z IEC 60695-2-11
Relativna vlažnost	50 % pri 40 °C 70 % pri 30 °C 90 % pri 20 °C
Nadmorska višina delovanja	2000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	12,9 Cm
Paket 1 Širina	12,9 Cm
Paket 1 Dolžina	30,6 Cm
Paket 1 Teža	1,271 Kg
Embalažna enota Paketa 2	S03
Število enot v Paketu 2	5
Paket 2 Višina	30,0 Cm
Paket 2 Širina	30,0 Cm
Paket 2 Dolžina	40,0 Cm
Paket 2 Teža	6,387 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladno z izjemami
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------