

Product data sheet

Characteristics

A9A15321

Acti 9 - iSO modularni zvonec 8 do 12 V AC -
80 dB - 3,6 VA



Glavno

Ponudba izdelkov	Acti9
Ime izdelka	Acti 9 iSO
Izdelek ali sestavni del	Zvonec
Kratko ime naprave	ISO

Komplementarno

[Us] Nazivna napajalna napetost	8 do 12 V AC pri 50/60 Hz
Poraba energije v VA	3,6 VA
Montažni način	Konektor za spenjanje
Montažna podpora	35 mm simetrična DIN letev
9 mm rasti	2
Višina	81 Mm
Širina	18 Mm
Globina	72 Mm
Teža izdelka	77 G
Pomožni priključni terminal	Tunelski tip terminalov Togo 4 mm ² Tunelski tip terminalov Prilagodljiv 4 mm ² Tunelski tip terminalov Prilagodljivo s kapico 4 mm ²
Dolžina blankiranja žice	12 Mm za Dno povezava
Zatezni moment	1,3 N.M Dno

Okolje

Stopnja hrupa	80 DB
Tip zvoka	Zvonec
IP stopnja zaščite	IP20 v skladu s/z IEC 60529 IP40 (Modularna omara) v skladu s/z IEC 60529
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-10...40 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-25...60 °C

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	1,8 Cm
Paket 1 Širina	6,7 Cm
Paket 1 Dolžina	8,5 Cm
Paket 1 Teža	61,0 G
Embalažna enota Paketa 2	BB1
Število enot v Paketu 2	12

Paket 2 Višina	8,3 Cm
Paket 2 Širina	10,0 Cm
Paket 2 Dolžina	22,8 Cm
Paket 2 Teža	783,0 G
Embalažna enota Paketa 3	S03
Število enot v Paketu 3	144
Paket 3 Višina	30,0 Cm
Paket 3 Širina	30,0 Cm
Paket 3 Dolžina	40,0 Cm
Paket 3 Teža	9,927 Kg

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladno z izjemami
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Vsebnost halogena	Izdelek brez halogena