

Product data sheet

Characteristics

A9A15416

Acti9 - iRTBT rele z E nizko ravno - 10 mA/10V
DC - 5A/250 V, 12 do 24 V AC/DC



Glavno

Skupina izdelkov	Acti9
Ime izdelka	Acti 9 iRTBT
Izdelek ali sestavni del	Rele
Kratko ime naprave	IRTBT
Aplikacija naprave	Dodatni nizkonapetostni vmesniški rele
Funkcija	Aktiviranje nizkonapetostnih tokokrogov glede na red izjemno nizke napetosti
Sestava signalnih kontaktov	1 C/O
[Uc] Krmilna napetost	12 do 24 V AC 12 do 24 V DC

Komplementarno

Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok	5 A pri 250 V AC 0,01 A pri 10 V DC
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	4000 V
Lokalno signaliziranje	LED Zelena zaVklop
Napajalna držalna moč	0,22 W
Napajalna vklopna moč	0,11 W
Montažni način	Pritrjen
Montažna podpora	35 mm simetrična DIN letev
9 mm rastri	2
Barva	Bela
Električna vzdržljivost	100000 Ciklov
Povezave - terminali	Tunelski tip terminalov

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	1,8 Cm
Paket 1 Širina	6,7 Cm
Paket 1 Dolžina	8,5 Cm
Paket 1 Teža	64 G
Embalažna enota Paketa 2	BB1
Število enot v Paketu 2	12
Paket 2 Višina	2,72 Cm
Paket 2 Širina	30 Cm
Paket 2 Dolžina	20 Cm
Paket 2 Teža	818 G
Embalažna enota Paketa 3	S03
Število enot v Paketu 3	108
Paket 3 Višina	30 Cm
Paket 3 Širina	30 Cm

Paket 3 Dolžina	40 Cm
Paket 3 Teža	7,831 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena  Izjava EU RoHS
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Vsebnost halogena	Izdelek s plastičnimi sestavnimi deli in kabli brez halogena

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------