

Product data sheet

Characteristics

A9F95402

iC60L - miniaturni odklopnik - 4P - 2 A - karakt. K



Glavno

Aplikacija naprave	Distribucija
Skupina izdelkov	Acti 9
Ime izdelka	Acti 9 iC60
Izdelek ali sestavni del	Miniaturni odklopnik
Kratko ime naprave	IC60L
Opis polov	4P
Število zaščitnih polov	4
[In] Nazivni tok	2 A
Tip omrežja	DC AC
Tehnologija zaščitne enote	Termomagnetni
Koda krivulje	K
Izklopna zmogljivost	15000 A Icn pri 400 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60898-1 70 KA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2 100 KA Icu pri 12 do 60 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2 100 KA Icu pri 220 do 240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2 100 KA Icu pri 100 do 133 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2 100 KA Icu pri 380 do 415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2 20 KA Icu pri ≤ 250 V DC v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Kategorija uporabe	Kategorija A v skladu s/zEN 60947-2 Kategorija A v skladu s/zIEC 60947-2
Primerno za izolativnost	Da v skladu s/zEN 60947-2 Da v skladu s/zIEC 60947-2
Standardi	IEC 60947-2 EN 60947-2

Komplementarno

Omrežna frekvenca	50/60 Hz
Magnetna meja izklopa	12 x In +/- 20 %
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost	100 KA 100 % v skladu s/zEN 60947-2 - 220 do 240 V AC 50/60 Hz 100 KA 100 % v skladu s/zIEC 60947-2 - 220 do 240 V AC 50/60 Hz 100 KA 100 % v skladu s/zEN 60947-2 - 380 do 415 V AC 50/60 Hz 70 KA 100 % v skladu s/zEN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 100 KA 100 % v skladu s/zIEC 60947-2 - 380 do 415 V AC 50/60 Hz 70 KA 100 % v skladu s/zIEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 100 KA 100 % v skladu s/zEN 60947-2 - 12 do 133 V AC 50/60 Hz 100 KA 100 % v skladu s/zIEC 60947-2 - 12 do 133 V AC 50/60 Hz 20 KA 100 % v skladu s/zEN 60947-2 - 180 do 250 V DC 20 KA 100 % v skladu s/zIEC 60947-2 - 180 do 250 V DC
Razred omejitve	3 v skladu s/zEN 60898-1 3 v skladu s/zIEC 60898-1
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN 60947-2 500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2

[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	6 KV v skladu s/zEN 60947-2 6 KV v skladu s/zIEC 60947-2
Indikacija položaja kontakta	Da
Tip krmiljenja	Preklop
Lokalno signaliziranje	Indikator proženja
Montažni način	Pritrjen
Montažna podpora	DIN letev
Združljivost igličaste zbiranke in distribucijskega bloka	Zgoraj ali spodaj: Da
9 mm rastri	8
Višina	85 Mm
Širina	72 Mm
Globina	78,5 Mm
Teža izdelka	0,5 Kg
Barva	Bela
Mehanska vzdržljivost	20000 Ciklov
Električna vzdržljivost	10000 Ciklov
Priključki - terminali	Enojni terminal (Zgoraj ali spodaj) 1...25 mm² Togo Enojni terminal (Zgoraj ali spodaj) 1...16 mm² Prilagodljiv
Dolžina blankiranja žice	14 Mm zaZgoraj ali spodaj povezava
Zatezni moment	2 N.M Zgoraj ali spodaj
Zemljostična zaščita	Ločen blok

Okolje

IP stopnja zaščite	IP20 v skladu s/zIEC 60529 IP20 v skladu s/zEN 60529
Stopnja onesnaženosti	3 v skladu s/zEN 60947-2 3 v skladu s/zIEC 60947-2
Prenapetostna kategorija	IV
Tropikalizacija	2 v skladu s/zIEC 60068-1
Relativna vlažnost	95 % pri 55 °C
Nadmorska višina delovanja	0 do 2000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-35...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...85 °C

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	7,1 Cm
Paket 1 Širina	7,1 Cm
Paket 1 Dolžina	9,4 Cm
Paket 1 Teža	444,0 G
Embalažna enota Paketa 2	BB1
Število enot v Paketu 2	3
Paket 2 Višina	8,1 Cm
Paket 2 Širina	10,1 Cm
Paket 2 Dolžina	22,5 Cm
Paket 2 Teža	1,394 Kg
Embalažna enota Paketa 3	S03
Število enot v Paketu 3	33
Paket 3 Višina	30,0 Cm
Paket 3 Širina	30,0 Cm
Paket 3 Dolžina	40,0 Cm
Paket 3 Teža	15,821 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladno z izjemami
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Vsebnost halogena	Izdelek brez halogena

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------