

Product data sheet

Characteristics

A9K01140

K60N Acti 9 1P - 40 A - karakt. B 6000 A



Glavno

Aplikacija naprave	Distribucija
Skupina izdelkov	Acti 9
Ime izdelka	Acti 9 K60
Izdelek ali sestavni del	Miniaturni odklopnik
Kratko ime naprave	K60N
Opis polov	1P
Število zaščitnih polov	1
[In] Nazivni tok	40 A
Tip omrežja	AC
Tehnologija zaščitne enote	Termomagnetni
Koda krivulje	B
Izklopna zmogljivost	6000 A Icn pri 230 V AC 50/60 Hz v skladu s/z EN/IEC 60898-1
Kategorija uporabe	Kategorija A v skladu s/z IEC 60947-2
Primerno za izolativnost	Da v skladu s/z EN/IEC 60898-1
Standardi	EN/IEC 60898-1
Certifikati izdelkov	OVE[RETURN]VDE

Komplementarno

Omrežna frekvenca	50/60 Hz
Magnetna meja izklopa	3 do 5 x In
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost	6000 A 100 % v skladu s/z EN/IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
Razred omejitev	3 v skladu s/z EN/IEC 60898-1
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	440 V AC 50/60 Hz v skladu s/z EN/IEC 60898-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	4 kV v skladu s/z EN/IEC 60898-1
Indikacija položaja kontakta	Ne
Tip krmiljenja	Preklop
Lokalno signaliziranje	Brez
Montažni način	Pritrjen
Montažna podpora	DIN letev
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka	Navzdol: Biconnect
9 mm rastr	2
Višina	81 mm
Širina	18 mm
Globina	70 mm
Teža izdelka	0,12 kg
Barva	Bela
Mehanska vzdržljivost	20000 ciklov
Električna vzdržljivost	10000 ciklov
Priključki - terminali	Tunelski tip terminalov (Odvod) 0,5...35 mm ² Togo Tunelski tip terminalov (Dovod) 0,5...35 mm ² Togo Tunelski tip terminalov (Odvod) 0,5...25 mm ² Prilagodljiv Tunelski tip terminalov (Dovod) 0,5...25 mm ² Prilagodljiv
Dolžina blankiranja žice	14 mm za zgoraj ali spodaj povezava

Zatezni moment	3,5 N.M Zgoraj ali spodaj
Zemljostična zaščita	Brez

Okolje

IP stopnja zaščite	IP20 v skladu s/zIEC 60529
Stopnja onesnaženosti	2 v skladu s/zIEC 60898-1 2 v skladu s/zEN 60898-1
Prenapetostna kategorija	II
Tropikalizacija	2 v skladu s/zIEC 60068-1
Relativna vlažnost	95 % pri 55 °C
Nadmorska višina delovanja	0 do 2000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-25...85 °C

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	1,8 Cm
Paket 1 Širina	7,5 Cm
Paket 1 Dolžina	8,5 Cm
Paket 1 Teža	120 G
Embalažna enota Paketa 2	BB1
Število enot v Paketu 2	12
Paket 2 Višina	8,2 Cm
Paket 2 Širina	8,8 Cm
Paket 2 Dolžina	22 Cm
Paket 2 Teža	1,485 Kg
Embalažna enota Paketa 3	S03
Število enot v Paketu 3	144
Paket 3 Višina	30 Cm
Paket 3 Širina	30 Cm
Paket 3 Dolžina	40 Cm
Paket 3 Teža	18,371 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladno z izjemami
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Vsebnost halogena	Izdelek brez halogena

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------