

Product data sheet

Characteristics

A9L40100

Modularna prenapetostna zaščita iPRD40 - 1P
- 350 V



Glavno

Ponudba izdelkov	Acti 9
Ime izdelka	Acti 9 iPRD
Izdelek ali sestavni del	Prenapetostni odvodnik z vgrajenim modulom
Kratko ime naprave	IPRD40
Aplikacija naprave	Distribucija
Standardi	EN 61643-11: 2012 IEC 61643-11: 2011
Certifikati izdelkov	CE
Oznake kakovosti	KEMA-KEUR NF
Opis polov	1P
Daljinsko signaliziranje	Brez
Tip prenapetostnega odvodnika	Električno distribucijsko omrežje
Ozemljitveni sistem	TN-C IT 230

Komplementarno

Tip prenapetostnega odvodnika	Tip 2
Tehnologija prenapetostnega odvodnika	MOV
[Ue] Nazivna operativna napetost	230/400 V AC +/- 10 %)50/60 Hz
[In] nominal discharge current	Navadni/Splošni/Skupni način 15 kA L/PE) Navadni/Splošni/Skupni način 15 kA N / PE)
[Imax] maximum discharge current	Navadni/Splošni/Skupni način 40 kA L/PE
[Uc] Maksimalna neprekinjena operativna napetost	Navadni/Splošni/Skupni način 350 V L/PE Navadni/Splošni/Skupni način 350 V N / PE
Maksimalna [Up] stopnja napetostne zaščite	Navadni/Splošni/Skupni način <1,4 kV Tip 2 L/PE
[Ut] Začasna prenapetost	337 V L/N 5 s Vzdržljivo 1200 V N / PE 200 ms Način varne napake
Vrsta ločilne naprave	Pripadajoč odklopnik IC60H 40 A C - Icu 15 kA Pripadajoč odklopnik IC60N 40 A C - Icu 10 kA Pripadajoč odklopnik NG125H 40 A C - Icu 36 kA Pripadajoč odklopnik NG125L 40 A C - Icu 50 kA Pripadajoč odklopnik NG125N 40 A C - Icu 25 kA Pripadajoča varovalka gG 63 A - Icu 15 kA Pripadajoča varovalka gG 80 A - Icu 50 kA
Montažni način	Konektor za spenjanje (DIN letev)
9 mm rastr	2
Višina	85 Mm
Širina	18 Mm
Globina	69 Mm
Teža izdelka	0,11 Kg
Barva	Bela (RAL 9003)
[Ipe] Ground residual current	0,6 MA 0,003 MA
Priključki - terminali	Tunelski tip terminala (Navzdol) 2,5...35 mm² Tunelski tip terminala (Navzgor) 2,5...35 mm²
Zatezni moment	2,5 N.M

Okolje

IK stopnja zaščite	IK03 v skladu s/zIEC 62262
Relativna vlažnost	5...95 %
Nadmorska višina delovanja	2000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...85 °C

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	2,200 Cm
Paket 1 Širina	7,200 Cm
Paket 1 Dolžina	9,200 Cm
Paket 1 Teža	126,000 G
Embalažna enota Paketa 2	BB1
Število enot v Paketu 2	12
Paket 2 Višina	8,500 Cm
Paket 2 Širina	10,000 Cm
Paket 2 Dolžina	28,000 Cm
Paket 2 Teža	1,634 Kg
Embalažna enota Paketa 3	S03
Število enot v Paketu 3	108
Paket 3 Višina	30,000 Cm
Paket 3 Širina	30,000 Cm
Paket 3 Dolžina	40,000 Cm
Paket 3 Teža	15,206 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena  Izjava EU RoHS
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	 Informacije O Izteku Življenjske Dobe

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------